

VG M40 EXI 20-28 SI7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

Poliamid kábelcsavarzatok, amelyek alkalmasak az Ex e (fokozott biztonság) és Ex i (belső biztonság) robbanásveszélyes zónákban való használatra. A Weidmüller korlátozások nélküli termékcsaládot kínál, és a szabványoknak való megfelelés mellett a kábelcsavarzat 4/7 joule-os megnövelt ütésállóságával és a korlátozás nélküli, akár -60°C-ig terjedő hőmérséklet-tartományával tűnik ki. Az aktuális szabvány és az EN 60079-0 irányelv szerint teszteltek, ATEX és IECEx tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Általános rendelési adatok

Változat	VG Exi 7J (Ex műanyag tömszelence 7J Exi), Tömszelencék, egyenes, M 40, 10 mm, OD min. 20 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
Rendelési szám	2722450000
Típus	VG M40 EXI 20-28 SI7J G4
GTIN (EAN)	4050118821680
Qty.	15 Darab

VG M40 EXI 20-28 SI7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások	CE
Approvals	CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO
Jóváhagyások	



ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Magasság	50.4 mm	Magasság (coll)	1.9842 inch
Hossz	46 mm	Hossz, inch	1.811 inch
Nettó tömeg	47 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-60 °C...70 °C
-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Azonosítás	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (INMETRO)	DNV 18.0150 X/01	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X
Tanúsító intézet	ATEX, IECEX		

Általános információk

Kábel külső átmérője, max.	28 mm	Kábel külső átmérője, min.	20 mm
Védelmi osztály, GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Meghúzási nyomaték	5 Nm
UL 94 éghetőségi osztály	HB	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	70 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-60 °C	Menetemelkedés	1.5 mm
Halogén	Nem	Szabványok	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31
Ütésállóság	7 joule a következő szerint: IEC 60079-0	AF 1. méret	46 mm
AF 2. méret	46 mm	Védelmi osztály	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)
Kábelcsavarzat	metrikus	Alapanyag	Poliamid 6
Tömítőbetét	Szilikon	Tömítés	Szilikon
Külső menet	M 40	Menet hossza	10 mm
Zárt anya nyomatéka, max.	6.00 Nm	Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	6.00 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	4.00 Nm	Zárt anya nyomatéka, min.	4.00 Nm
Robbanás elleni védelem típusa	Gyújtószikramentes védelem (Ex i)	Telepítési irányelvek	Lásd összeállítási útmutató

VG M40 EXI 20-28 SI7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Besorolások

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-02
ECLASS 15.0	27-14-08-02		

VG M40 EXI 20-28 SI7J G4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Műanyag záróanyák, fekete



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M40 K SW	Változat
Rendelési szám	1736960000	SKMU PA (műanyag ellenanya), Ellenanya, M 40, 7 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190956431	
Qty.	10 ST	