

**PAC-CTLX-SD25-V10-2M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A kép illusztráció

A konfekcionált PAC-kábelek elektromos és logikai összeköttetést hoznak létre a PLC és a PLC-interfészek között. Ezek a kábelek a következő összetevőkből állnak:

- A gyártó PLC-csatlakozója.
- Többpólusú LIYY vagy LY YCY kábel (árnyékolt), 0,14 mm<sup>2</sup> vagy 0,25 mm<sup>2</sup> keresztmetszettel.
- Laposkábel-csatlakozó, SUB-D vagy RSV, az interfész csatlakoztatásához.

A kábelek folytonosságát és szigetelését automatikusan teszteljük, ezzel garantáljuk a tervezett célra való működőképességüket.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Változat       | Konfekcionált kábel, PAC, LiYCY kábel, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám | <a href="#">2733480025</a>                                  |
| Típus          | PAC-CTLX-SD25-V10-2M5                                       |
| GTIN (EAN)     | 4099986603301                                               |
| Qty.           | 1 Darab                                                     |

## PAC-CTLX-SD25-V10-2M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |       |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 480 g |
|-------------|-------|

## Hőmérsékletek

|                      |             |                   |             |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C | Üzemi hőmérséklet | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Általános adatok

|                       |                                      |                       |                      |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Kábelhossz            | 2.5 m                                | Alapanyag             | PVC                  |
| Kábel                 | LiYCY kábel                          | Interfész csatlakozó  | SUB-D FEMALE 25P     |
| Pólusok száma, min.   | 16 pólusú                            | Külső átmérő          | 8,7 ± 1 mm           |
| Csatlakozó, PLC oldal | ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P | Vezetékkeresztmetszet | 0.25 mm <sup>2</sup> |

## Villamos adatok

|                                 |                   |                                          |          |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------|----------|
| Összes áram, max.               | 3 A               | Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A      |
| Névleges feszültség             | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Vezeték / vezeték kapacitása             | 300 pF/m |
| Vezeték / árnyékolás kapacitása | 300 pF/m          |                                          |          |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |