


**PAC-S1500-SD15-V2-5M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A kép illusztráció

A konfekcionált PAC-kábelek elektromos és logikai összeköttetést hoznak létre a PLC és a PLC-interfészek között. Ezek a kábelek a következő összetevőkből állnak:

- A gyártó PLC-csatlakozója.
- Többpólusú LIYY vagy LY YCY kábel (árnyékolt), 0,14 mm<sup>2</sup> vagy 0,25 mm<sup>2</sup> keresztmetszettel.
- Laposkábel-csatlakozó, SUB-D vagy RSV, az interfész csatlakoztatásához.

A kábelek folytonosságát és szigetelését automatikusan teszteljük, ezzel garantáljuk a tervezett célra való működőképességüket.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Változat       | LiYCY kábel, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám | <a href="#">2740910050</a>        |
| Típus          | PAC-S1500-SD15-V2-5M              |
| GTIN (EAN)     | 4099986604704                     |
| Qty.           | 1 Darab                           |

## PAC-S1500-SD15-V2-5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |       |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 648 g |
|-------------|-------|

## Hőmérsékletek

|                      |             |                   |             |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C | Üzemi hőmérséklet | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelőségi állapot               | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Általános adatok

|                       |                      |                       |                                             |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Kábelhossz            | 5 m                  | A következőkhöz:      | Analóg jelek                                |
| Alapanyag             | PVC                  | Kábel                 | LiYCY kábel                                 |
| Interfész csatlakozó  | SUB-D FEMALE 15P     | Pólusok száma, min.   | 15 pólusú                                   |
| Külső átmérő          | 8,7 ± 1 mm           | Csatlakozó, PLC oldal | SIEMENS S71500<br>6ES7592-1AM00-0XB0<br>40P |
| Vezetékkeresztmetszet | 0.25 mm <sup>2</sup> |                       |                                             |

## Villamos adatok

|                                 |           |                                          |          |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------|
| Összes áram, max.               | 3 A       | Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A      |
| Ellenállás                      | ≤ 80 mΩ/m | Vezeték / vezetékek kapacitása           | 300 pF/m |
| Vezeték / árnyékolás kapacitása | 300 pF/m  |                                          |          |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |