


**CH-SMC-00.80-CG90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az alapszámláló, az átjáró, a vezérlődoboz és a túlfeszültség-védelmi készülék előre összeszerelt kábelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény formájában. A Weidmüller megfelelő, az FNN és DIN-VDE 0603 szabványok szerinti csatlakozási megoldásokat kínál ehhez. A portfóliót a 6 kV túlfeszültség-védelemmel ellátott tápkábelek teszik teljessé.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Aljzatos csatlakozó, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m
Rendelési szám	<a href="#">2775910080</a>
Típus	CH-SMC-00.80-CG90
GTIN (EAN)	4064675329732
Qty.	10 Darab

## Technical data

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	93 g
-------------	------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## General Technical Data

Pólusszám	2	Névleges lökőfeszültség	6 kV
Névleges feszültség	600 V	Névleges áram	18.5 A
Védelmi osztály	IP20		

## Technical Specifications Connector







Connector	Pólusok száma	2
	Pólusok száma	2
	Típus	Hüvely

## Technical specifications for cable



Kábelhossz	0.8 m	Vezetéktípus	KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV
Köpeny színe	szürke	Érkeresztmetszet	1.5 mm <sup>2</sup>
Vezetékek száma	2	árnyékolt	Nem
Halogén	Nem	Szigetelés	PP
Hőmérsékleti tartomány, mozgó, max.	90 °C	Hőmérsékleti tartomány, mozgó, min.	-25 °C
Hőmérsékleti tartomány, álló, max.	90 °C	Hőmérsékleti tartomány, álló, min.	-40 °C
Kábel anyaga	PUR/ TPE	Hajlítási sugár, min., mozgó	15 x kábelátmérő
Hajlítási sugár, min., álló	10 x kábelátmérő	Outside diameter	6.4 mm ± 0.25 mm

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		



MIN. FRONT PLATE CUT-OUT  
 FOR USE WITH SLA BB12R



MIN. FRONT PLATE CUT-OUT