


FP DUO DC HQ8 MF MA SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Energiahatékony vészhelyzeti világítás hosszú élettartammal

- kifejlesztés és használat a DIN EN 60598-2-22 szerint
- LED lámpa a nehéz környezeti körülményekhez (rázkódás és vibráció, hőmérséklet-tartomány)
- a fluoreszcens lámpáknál nagyobb energiahatékonyaság és hosszabb élettartam
- Világsszerte használható a többfeszültségű bemenetnek köszönhetően (20 V...60 VDC)
- magas szintű tűzvédelmi besorolás V0
- Fény irányítás egy oldalra
- 5 W teljesítmény

Változatok

- Csatlakoztatható nagy teljesítményű csatlakozóhoz és kerek csatlakozóhoz
- Előszerelt 2,5 mm²

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2663580000
Típus	FP DUO DC HQ8 MF MA SP
GTIN (EAN)	4050118700978

FP DUO DC HQ8 MF MA SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E345151

Méretetek és tömegek

Mélység	104 mm	Mélység (coll)	4.0945 inch
Magasság	121 mm	Magasság (coll)	4.7638 inch
Szélesség	238 mm	Szélesség (coll)	9.3701 inch
Nettó tömeg	450 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...55 °C
Páratartalom	92 % @ 25 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	1058cf56-abda-4cb6-a963-1c7ea664989f

Általános adatok

Szilikon	Nem	Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozó fix számú pólussal, HQ 8
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Halogén	Nem
Felszerelés típusa	Magnet	Névleges feszültség	24 V
Védelmi osztály	IP54	Túlfeszültség kategória	II
Szennyezés súlyossága	2	Szigetelési feszültség	<500 V (ház/PE)
Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	Tetszőleges	Védettségi osztály	II
Eltérés mértéke	1.5 mm (2-9 Hz)	Rezgésállóság, EN 60721-3-3	3M3 osztályú szinuszos, álló
Ütésállóság, EN 60721-3-3	3M3 osztály, hordozható	Fényáram	496 lm
Csatlakozó keresztmetszet, max.	2.5 mm ²	Csatlakozó keresztmetszet, min.	0.5 mm ²
Magasság	≤ 3000 m	Rövidzárlat-védelem	Igen, belső
Fényszín (CCT)	Cool White, 6000K, 6000K	Gyorsulás mértéke	5 m/s ² (@ 9-200 Hz)
LED élettartam	> 50.000 h	Fényáram (mindkét irányban összesen)	496 lm
LED modul alakja	További	Hatékonysági osztály (az EU 874/2012 irányelve szerint)	Not required
Luminosity	5000 cd	Gyorsulás csúcscértéke, L típus	70 m/s ²

Névleges adatok IEC 60598-1 szerint

Névleges teljesítmény	5 W	Névleges áram	0.2 A
DC bemenő feszültség tartomány	20...60 V DC		

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

