Adatlap

RC F P2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A csavaros rendszerű kerek csatlakozókra kompakt szerkezeti kialakítás jellemző. Ennek köszönhetően sokféle célra és számos iparágban alkalmazhatók. Csatlakozódugóként és dugaszoló aljzatként is elérhetők.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2788990000
Típus	RC F P2
GTIN (EAN)	4064675591276

Adatlap

RC F P2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Átmérő	20 mm	Nettó tömeg	19 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet		Ambient temperature	-25 °C...125 °C
Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	2	Kódolás	nincs
Érintkező felület	Sárgaréz	LED	Nem
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Ház fő anyaga	PA 66
Kábelátmérő, max.	13 mm	Kábelátmérő, min.	7 mm
Érintkező anyaga	Sárgaréz	Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm²	Névleges feszültség	500 V
Névleges áram	17.5 A	Védelmi osztály	IP68
Az érintkező típusa	Hüvely	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Menetes gyűrű anyaga	Műanyag	Csatlakozási keresztmetszet, max.	4 mm²
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0.5 mm²		

Általános adatok

Pólusszám	2	Csatlakozási menet	M20
Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	Igen	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Ház fő anyaga	PA 66		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		