


IE-EBR-MODULE-RS232-ALM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Modul eszközkonfigurációk mentéséhez és betöltéséhez

- Eszközök cseréje esetén csökkentse a rendszer leállási idejét egy egyszerű újrakonfigurálással
- 2 tárhely választható a DIP-kapcsolón keresztül
- Kompakt, erős, megbízható kialakítás
- Az Advanced- és SubstationLine kapcsolóival való használatra

Általános rendelési adatok

Változat	Konfiguráció biztonsági mentés és visszaállítási modul, IP40, -10 °C...60 °C
Rendelési szám	2682610000
Típus	IE-EBR-MODULE-RS232-ALM
GTIN (EAN)	4050118692105
Qty.	1 Darab

IE-EBR-MODULE-RS232-ALM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E141197

Méretek és tömegek

Mélység	90.25 mm	Mélység (coll)	3.5531 inch
Magasság	14.5 mm	Magasság (coll)	0.5709 inch
Szélesség	32 mm	Szélesség (coll)	1.2598 inch
Nettó tömeg	118 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Páratartalom	5 - 95 % (páralecsapódás nélkül)		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

EMC megfelelés és jóváhagyások

Szabadon eső	Az IEC 60068-2-31 szerint	EMC szabványok	EN 55032, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV, IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz: 3 V/m
Vibráció	IEC 60068-2-6 szerint	Ütés	IEC 60068-2-27 szerint
Biztonság szabvány	UL 61010-1, UL 61010-2-201		

Garancia

Időköz	3 év
--------	------

Interfészek

Funkció DIP-kapcsoló	1x a konfiguráció tárhelyének (A vagy B) kiválasztásához, 1x egy konfiguráció feltöltése vagy letöltése közötti választásához	LED-kijelző	áramellátás, adatátvitel, átviteli állapot
Működés indítás gomb	Elindítja egy konfiguráció feltöltését vagy letöltését		

IE-EBR-MODULE-RS232-ALM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet, max.	60 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-10 °C
Páratartalom	5 - 95 % (páralecsapódás nélkül)	Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi magasság	≤ 2000 m

MTBF

MTBF	Szabványnak megfelelő	Telcordia SR-332
	Működési idő (óra), min.	6645051 h

Műszaki adatok

Kábelhossz	210 mm	Ház fő anyaga	PC formázás
Védelmi osztály	IP40		

Tápellátás

Tápfeszültség	5 V DC (a soros konzol port RS-232 RTS jelén keresztül)		
Csatlakozás módja	RJ45		
Áramfogyasztás	Digitális 8 bites bemenet	5 V	
	Áramerősség	0.14 A	

Besorolások

ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ETIM 10.0	EC001068	ECLASS 14.0	19-17-03-04
ECLASS 15.0	19-17-03-04		