

## ACT20P-PRO DCDC II-24-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Product image



ACT20P: A rugalmas megoldás

- Precíz és rendkívül praktikus jelátalakítók
- A kioldókarok megkönnyítik a kezelést

## Általános rendelési adatok

Változat	Analóg leválasztó erősítő, 24 V DC power supply, Input : I/U universal, Output : I/U universal
Rendelési szám	<a href="#">2816690000</a>
Típus	ACT20P-PRO DCDC II-24-S
GTIN (EAN)	4064675313809
Qty.	1 Darab

## ACT20P-PRO DCDC II-24-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E314307

## Méreték és tömegek

Mélység	113.7 mm	Mélység (coll)	4.4764 inch
Magasság	119.2 mm	Magasság (coll)	4.6929 inch
Szélesség	12.5 mm	Szélesség (coll)	0.4921 inch
Nettó tömeg	130 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet		Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Páratartalom üzemi hőmérsékleten	0...95% (páraleszapódás nem megengedett )		

## Meghibásodási valószínűség

SIL az IEC 61508 szerint	Egyik sem	MTBF	76 a
--------------------------	-----------	------	------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

## Bemenet

Szenzor	4-vezetékes érzékelő (saját tápegységgel)	Bemenetek darabszáma	1
Bemeneti feszültség	Konfigurálható, $\pm 40$ mV... $\pm 300$ V, min. méréstartomány 40 mV, (Example: 0...+40 mV or -40...0 mV or -20...+20 mV or....), Measuring range, max: 300 V	Bemenő jel	Áram- vagy feszültségbemenet választható
Bemenő áram	Konfigurálható, $\pm 0.1$ mA... $\pm 100$ mA, Méréstartomány min. 200 $\mu$ A	Bemeneti ellenállás, feszültség	$\geq 1$ M $\Omega$
Bemeneti ellenállás, áram	<5 mA: approx. 100 $\Omega$ ; >5 mA: approx. 5 $\Omega$		

## Kimenet

terhelő impedancia feszültsége	$\geq 1$ k $\Omega$	Terhelő impedancia árama	$\leq 600$ $\Omega$
Eltolási feszültség	<10 mV	Eltolási áram	20 $\mu$ A
Típus	aktív (áramforrásként) vagy passzív (áramnyelőként),	Kimenő feszültség, megjegyzés	configurable, 0... $\pm 10$ V

## ACT20P-PRO DCDC II-24-S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

Kimenő áram	a csatlakoztatott vezérlő lehet aktív / passzív konfigurálható, 0...±20 mA	Határfrekvencia (-3 dB)	> 10 kHz/ <10 Hz
-------------	--	-------------------------	------------------

## Kijelző

Kijelzési érték	Configuration data	Típus	Dot-matrix display with ticker text, green
-----------------	--------------------	-------	--

## Általános adatok

Pontosság	< 0,05 % a mérési tartományra vonatkoztatva	Védelmi osztály	IP20
Tápfeszültség	24 V DC (-20% / +30%)	Lépés válaszideje	≤50 µs
Tartósín	TS 35	Áramfelvétel	≤2,3 W
Hőmérséklet együttható	≤ méréstartomány 0,01%-a°C	Névleges áramfelvétel	2 VA
Konfiguráció	DIP-kapcsoló, vagy kijelzővel és gombokkal	Üzemi magasság	≤ 2000 m

## Szigetelések koordinálása

Lökőfeszültség	5 kV (1,2/50 µs)	EMC szabványok	EN 61326-1
Túlfeszültség kategória	II	Szennyezés súlyossága	2
Galvanikus leválasztás	3-utas leválasztó, bemenet / kimenet / áramellátás között	Szigetelési feszültség	4 kVeff, bemenet / kimenet / tápellátás
Névleges feszültség	600 V		

## Ex alkalmazások (ATEX) adatai

Jelölés	II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
---------	------------------------

## Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Meghúzási nyomaték, min.	0.4 Nm
Meghúzási nyomaték, max.	0.6 Nm	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	2.5 mm <sup>2</sup>
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12

## Elem leírása

A termék leírása	<p>Az univerzálisan konfigurálható ACT20P-PRO DCDC II típusú DC leválasztó erősítő analóg jeleket választ le és konvertál. Az analóg bemeneti jelet (áram vagy feszültség) lineárisan analóg kimeneti jellé (áram vagy feszültség) alakítja és galvanikusan leválasztja. A tápellátás galvanikusan leválasztott a bemenetről és a kimenetről (3-utas leválasztás).</p> <p>Tulajdonságok</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• univerzális, széles tartományú tápegység</li> <li>• DIP-kapcsolóval vagy a LED-kijelző vezérlógombjaival univerzálisan konfigurálható</li> <li>• Aktív vagy passzív jelkimenet</li> <li>• Üzemállapot-kijelzés front panel LED-del</li> <li>• 3 utas galvanikus leválasztás a bemenet, kimenet és tápellátás között.</li> </ul>
------------------	--

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		

A létrehozás dátuma 24.02.2026 02:39:34 MEZ

A katalógus állapota / Rajzok




**ACT20P-PRO DCDC II-24-S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



example for DIP switch setting (with ACT20 tool)

## Tartozékok

## Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1912130000</a>	ESG, Készülékjelölők x 13.5 mm, PA 66, Szín: Áttetsző, dugaszolható
GTIN (EAN)	4032248541164	
Qty.	5 ST	
Típus	ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1082490000</a>	ESG, Készülékjelölők x 11 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4032248845330	
Qty.	200 ST	