

D-SUB F6.3 T15HB 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



A termékválaszték a következő kialakításokat tartalmazza:

- 90°, fekvő (vízszintes) és 180°, álló (függőleges)
- Peremkialakítás furatként, UNC 4-40 menetes anyával és UNC 4-40 menetes anyával
- Préselt érintkezők (méretezési áram: 3 A)
- THT forrasztási eljárás
- Különböző kialakítások széles választéka, rápattintós kapoccsal is
- Tálcán csomagolva (TY)
- Kiterjesztett hőmérséklet-tartomány -55 °C és +85 °C között, a maximális alkalmazhatóság érdekében

Általános rendelési adatok

Változat	OMNIMATE Data - D-SUB csatlakozók, hüvelyes érintkezősor, Thread-bolt UNC 4-40, THT-forrasztott csatlakozás, Raszter mm-ben (P): 2.77 mm, Pólusszám: 15, $\geq 50 \mu\text{m}$ Ni / $100 \mu\text{m}$ Sn, 500, PBT GF, fekete, Tray
Rendelési szám	2706980000
Típus	D-SUB F6.3 T15HB 3.2B4 TY BK
GTIN (EAN)	4050118809824
Qty.	70 Darab
Csomagolás	Tray
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2024-08-31T00:00:00+02:00

A létrehozás dátuma 16.03.2026 04:57:52 MEZ

A katalógus állapota / Rajzok

D-SUB F6.3 T15HB 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E92202

Méretetek és tömegek

Mélység	18.3 mm	Mélység (coll)	0.7205 inch
Magasság	12.55 mm	Magasság (coll)	0.4941 inch
Szélesség	39.14 mm	Szélesség (coll)	1.5409 inch
Nettó tömeg	12.86 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Electrical properties

Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	1000 V AC	Szigetelési ellenállás	$\geq 1000 \text{ M}\Omega$
Névleges feszültség	250 V	Névleges áram	3 A

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	PBT GF	Szín	fekete
Színskála (hasonló)	RAL 9011	Szigetelési ellenállás	$\geq 1000 \text{ M}\Omega$
Moisture Level (MSL)		UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Érintkező alapanyaga	Cu-ötvözet	Érintkező anyaga	Rézötvözet
Érintkező felület	Arany a nikkel felett	Forrasztott csatlakozás rétegszerkezete	$\geq 50 \mu\text{m Ni} / 100 \mu\text{m Sn}$
Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete	$\geq 50 \mu\text{m Ni} / 30 \mu\text{m Au}$	Üzemi hőmérséklet, min.	-55 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	105 °C		

Csomagolás

Csomagolás	Tray	VPE hosszúság	305.00 mm
VPE szélesség	202.00 mm	VPE magasság	25.00 mm

Rendszerspecifikációk

Pólusszám	15	Forrasztótüske hossza (l)	3.2 mm
Felszerelés NYÁK-ra	THT-forrasztott csatlakozás	Raszter inch-ben (P)	0.109 "
Árnyékoló anyag	Acél	Oldalsó kivezetés, jellemzők	Thread-bolt UNC 4-40
Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás	Termékcsalád	OMNIMATE Data - D-SUB csatlakozók
Raszter mm-ben (P)	2.77 mm	Dugaszolási ciklusok	500
Kimenő könyök	90°	Árnyékolás felülete	ónozott
Forrasztási eljárás	Kézi forrasztás, Hullámforrasztás	Forrasztótüske méretei	Nyolcszögletű
Tolerance of solder pin position	$\pm 0.1 \text{ mm}$		

D-SUB F6.3 T15HB 3.2B4 TY BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Fontos megjegyzés**

Megjegyzések

Besorolások

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		




D-SUB F6.3 T15HB 3.2B4 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



Tolerance	
x.	± 0.38
x.x	± 0.25
x.xx	± 0.13
DIM	TOL
x.	± 3°
x.x	± 1.0°
Angle	TOL

Dimensions

No. of poles	A	B	D	E
9	30.81	24.99	16.33	11.08
15	39.14	33.32	24.66	19.39
25	53.04	47.04	38.38	33.24