

PRO BAS 240W 48V 5A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az új PRObas tápegységeket kiváló teljesítmény, kompakt kialakítás és nagyszerű ár-érték arány jellemzi. A termékcsalád 12 változatban kapható: 5, 12, 24 vagy 48 V DC kimeneti feszültséggel és széles bemeneti tartománnyal. Az összes egység átfogó biztonsági funkciókkal és nemzetközi jóváhagyásokkal rendelkezik. Elektronikus biztosítékainkkal, DC szünetmentes tápegységeinkkel és diódamoduljaikkal való kompatibilitásuknak köszönhetően teljesítményellátó rendszerek felállításához is alkalmasak.

Általános rendelési adatok

Változat	Power supply, switch-mode power supply unit, 48 V
Rendelési szám	2838470000
Típus	PRO BAS 240W 48V 5A
GTIN (EAN)	4064675444169
Qty.	1 Darab

PRO BAS 240W 48V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cULus) E258476

Méreték és tömegek

Mélység	100 mm	Mélység (coll)	3.937 inch
Magasság	130 mm	Magasság (coll)	5.1181 inch
Szélesség	52 mm	Szélesség (coll)	2.0472 inch
Nettó tömeg	693 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-25 °C...70 °C
Indítás	≥ -40 °C	Páratartalom	5...95 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP	d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800

Bemenet

Csatlakozórendszer	Csavaros csatlakozás	
AC bemenő feszültség tartomány	85...264 V AC (Visszaszabályozás 100 V AC-nél)	
Javasolt tartalék biztosíték	4 A / DI, olvadó biztosító, 6 A, kar. B, megszakító, 3...5 A, kar. C áramköri megszakító	
Frekvenciatartomány, AC	45...65 Hz	
Névleges bemenő feszültség	110...240 V AC / 120...340 V DC	
Vezetékcsatlakozás-technika	Csavaros csatlakozás	
Bemeneti biztosíték (belső)	Igen	
DC bemenő feszültség tartomány	110...370 V DC (derating at <120 V DC)	
Bekapcsolási áram	20 A @ 230 V AC, 25 °C	
Áramfelvétel a bemeneti feszültség függvényében	Feszültségtípus	AC
	Bemeneti feszültség	230 V
	Bemeneti áram	1.14 A
	Feszültségtípus	AC
	Bemeneti feszültség	115 V
	Bemeneti áram	2.3 A
	Feszültségtípus	DC
	Bemeneti feszültség	120 V
	Bemeneti áram	2.22 A
Névleges áramfelvétel	252.63 VA	

Kimenet

Kimenő teljesítmény	240 W
Csatlakozórendszer	Csavaros csatlakozás
Névleges kimenő feszültség	48 V DC

PRO BAS 240W 48V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Maradék hullámosság, csúcsértékek	≤ 100 mVpp @ teljes terhelés	
Párhuzamos csatlakozási opció	igen, max. 3	
Túlterhelésvédelem	Igen	
Kimenő feszültség, max.	56 V	
Kimenő feszültség, min.	36 V	
Kimenő áram, max.	5 A	
Vezetékcsatlakozás-technika	Csavaros csatlakozás	
Kimenő feszültség, megjegyzés	potenciométerrel beállítható	
Névleges kimeneti áram U eseténnév.	5 A @ 55 °C	
Kapacitív terhelés	5,5 mF	
Hálózati kimaradás áthidalási idő	Hálózati kimaradás áthidalási ideje min.	25 ms
	Bemenet feszültségtípus	AC
	Bemeneti feszültség	120 V
	Kimeneti áramerősség	5 A
	Kimeneti feszültség	48 V
	Hálózati kimaradás áthidalási ideje min.	25 ms
	Bemenet feszültségtípus	AC
	Bemeneti feszültség	230 V
	Kimeneti áramerősség	5 A
	Kimeneti feszültség	48 V
Záróirányú feszültség elleni védelem	Igen	
Folytonos kimenő áram U-nálNévleges	5 A @ 55 °C, 3.125 A @ 70°C	

Általános adatok

Teljesítménytényező (kb.)	0,95 @ 230 V AC, névleges terhelés	AC hiba áthidalási idő @ Inév.	> 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Hatásfok	95% @ 230 V AC	Páratartalom	5...95 % rel. páratartalom, páralecsapódás nélkül
Védelmi osztály	IP20	Építési szélesség	52 mm
Építési magasság	130 mm	Állapotjelzés	Zöld világítódioda
Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	Vízszintes a TS35 szerelősínen. 50 mm szabad hely felül & amp, alul a levegőáramláshoz. Közvetlenül, rés nélkül egymás mellé szerelhetők., Vízszintes DIN TS 35 sínen, fent és lent 50 mm távolság a szabad légáramláshoz, 10 mm távolság a szomszédos részegységekig., 50 mm szabad hely alul és felül a levegőáramláshoz, közvetlenül, rés nélkül egymás mellé szerelhetők, TS 35 tartósínen, 50 mm hézag a szabadlevegő-ellátás felett és alatt.		
Földszivárgóáram, max.	3.5 mA	Teljesítményvesztés, üresjárat	2 W
Rövidzárlat-védelem	Igen	Teljesítményvesztés, névleges terhelés	19.2 W
Túlelegetéssel szembeni védelem	Igen		

ENT / ütés / vibráció

Ütésállóság, IEC 60068-2-27	30g minden irányban	Zajkibocsátás az EN55032 szabványnak B osztály megfelelően	
Zavartűrés-vizsgálat a köv. szerint:	EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (burst), EN 61000-4-5 (surge), EN	Rezgésállóság, IEC 60068-2-6	0.7 g according to EN 50178

PRO BAS 240W 48V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

61000-4-6 (conducted),
EN61000-4-8 (Fields),
EN 61000-4-11
(Dips), IEC 61000-6-1,
IEC 61000-6-2, IEC
61000-6-3, IEC 61000-6-4

Szigetelések koordinálása

Szennyezés súlyossága	2	Védettségi osztály	I, PE-csatlakozással
Szigetelési feszültség, bemenet/kimenet	3.5 kV	Szigetelési feszültség, bemenet / föld	3.5 kV
Szigetelési feszültség, kimenet / föld	0.5 kV		

Elektromos biztonság (alkalmazott szabványok)

Biztonsági extra kis feszültség	SELV acc. to IEC 61010-1, PELV acc. to IEC 61010-2-201	Biztonság transzformátorok kapcsolóüzemű tápegységekhez	Az EN 61558-2-16 szerint
---------------------------------	--	--	--------------------------

Csatlakoztatási adatok (bemenet)

Csatlakozórendszer	Csavaros csatlakozás	Kapcsok száma	3 a következőhöz: L/N/PE
Csavarhúzó éle	0,6 x 3,5	Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , max.	12 AWG
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , min.	26 AWG	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, flexibilis (bement) max.	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , min.	0.5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, merev , max.	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, merev , min.	0.5 mm ²	Meghúzási nyomaték, min.	0.5 Nm
Meghúzási nyomaték, max.	0.6 Nm		

Csatlakoztatási adatok (kimenet)

Csatlakozórendszer	Csavaros csatlakozás	Kapcsok száma	4 (++ / -)
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , max.	12 AWG	Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , min.	26 AWG
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , max.	6 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , min.	0.5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, merev , max.	6 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, merev , min.	0.5 mm ²
Meghúzási nyomaték, min.	0.5 Nm	Csavarhúzó éle	0,6 x 3,5
Meghúzási nyomaték, max.	0.6 Nm		

Jeltovábbítás


Állapotjelzés	Zöld világítódíóda	Lengő csatlakozó	Igen
Zöld LED	Üzemi feszültség OK	Érintkező terhelés (záróérintkező)	max. 30 V DC / 1 A
Kapcsolási feszültség, LED	U _{ki} > 0,9 x Unévleges min	Kapcsolási feszültség, relé	U _{ki} > 0,9 x Unévleges min

Besorolások


ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

Drawings

Visszaszabályozási görbe



Visszaszabályozási görbe



Visszaszabályozási görbe

