

**STB 21.6/IH/BR WTL6/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Product image**

Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, 3.00 mm, Mélység: 26.6 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">2715530000</a>                                               |
| Típus          | STB 21.6/IH/BR WTL6/3                                                    |
| GTIN (EAN)     | 4050118782134                                                            |
| Qty.           | 50 Darab                                                                 |

## STB 21.6/IH/BR WTL6/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|           |         |                  |             |
|-----------|---------|------------------|-------------|
| Mélység   | 26.6 mm | Mélység (coll)   | 1.0472 inch |
| Magasság  | 6.1 mm  | Magasság (coll)  | 0.2402 inch |
| Szélesség | 6.1 mm  | Szélesség (coll) | 0.2402 inch |
| Átmérő    | 6.1 mm  | Nettó tömeg      | 2.32 g      |

## Hőmérsékletek

|                                    |               |                                    |        |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------|
| Ambient temperature                | -5 °C...40 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 100 °C        |                                    |        |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |

## Anyag adatok

|                          |             |      |       |
|--------------------------|-------------|------|-------|
| Alapanyag                | Poliamid 66 | Szín | barna |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0         |      |       |

## Rendszer specifikációk

|          |               |
|----------|---------------|
| Változat | Sorkapcsokhoz |
|----------|---------------|

## Kiegészítő műszaki adatok

|                    |                      |                                                     |     |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----|
| Rögzítés típusa    | becsavart állapotban | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem |
| Felszerelés típusa | becsavart állapotban |                                                     |     |

## Méretetek

|                     |         |                              |         |
|---------------------|---------|------------------------------|---------|
| Átmérő              | 6.1 mm  | Menet metrikus mérete, külső | 3.00 mm |
| Dugaszolási mélység | 11.1 mm |                              |         |

## Általános

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C |
|------------------------------------|--------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |