

**IE-C5GO6LR0002F40F40-X-K6KV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

LMN kábel, RJ12 / RJ12, csavart érpár, megfelelő  
intelligens mérési alkalmazásokhoz, árnyékolás nélkül

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Változat       | Patchkábel, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.2 m, 6 kV |
| Rendelési szám | <a href="#">2860910002</a>                       |
| Típus          | IE-C5GO6LR0002F40F40-X-K6KV                      |
| GTIN (EAN)     | 4099986876309                                    |
| Qty.           | 1 Darab                                          |

## IE-C5GO6LR0002F40F40-X-K6KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

|             |         |             |            |
|-------------|---------|-------------|------------|
| Hossz       | 0.2 m   | Hossz, inch | 7.874 inch |
| Nettó tömeg | 14.78 g |             |            |

## Hőmérsékletek

|                      |                   |                |
|----------------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | -20 °C...60 °C |
|----------------------|-------------------|----------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel                      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános szabványok

|                      |            |                                                    |                       |
|----------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Csatlakozó, standard | TIA-1096-A | Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
|----------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|

## Dugó

|                  |                                                                 |                 |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó, jobb | RJ12, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan | Csatlakozó, bal | RJ12, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|

## Dugó, bal

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó, bal | RJ12, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|

## Dugó, jobb

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó, jobb | RJ12, IP20, dugós érintkező, egyenes, csatlakozó, árnyékolatlan |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|

## Kábel elektromos tulajdonságai

|                            |          |                  |       |
|----------------------------|----------|------------------|-------|
| Névleges lököfeszültség    | 6 kV     | Üzemi feszültség | 50 V  |
| Szigetelési ellenállás     | ≥ 100 MΩ | Kategória        | Cat.3 |
| Szigetelő feszültség, max. | 500 V    |                  |       |

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

|                               |     |                                     |                                |
|-------------------------------|-----|-------------------------------------|--------------------------------|
| Olajokkal szembeni ellenállás | No  | Szín                                | piros                          |
| Halogén                       | Nem | Lángterjedéssel szembeni ellenállás | in accordance with IEC 60332-1 |

**IE-C5GO6LR0002F40F40-X-K6KV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technical data****Kábel szerkezet**

|                     |                                       |                    |         |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------|
| Köpenyátmérő        | 4.8 mm                                | Köpeny színe       | piros   |
| Keresztmetszet      | 3x2xAWG 24/7                          | Árnyékolás         | U/UTP   |
| Vezetékek száma     | 6                                     | Köpenyátmérő, max. | 4.95 mm |
| Köpenyátmérő, min.  | 4.65 mm                               | Köpeny anyaga      | LSZH    |
| Kábelek elrendezése | Dupla szigetelés VDE 0603-100 szerint |                    |         |

**Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |


**IE-C5GO6LR0002F40F40-X-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings

### Kapcsolási rajz



### Rajz

