


**SAI-XXZ-MXPP-3X-M08X-XXX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Az új M8 tetős elosztódoboz rendkívül kompakt, és kényelmes PUSH IN csatlakozással rendelkezik. Ez lehetővé teszi a gyors, biztonságos és hatékony helyszíni kábelezést.

Tető elosztóinkhoz moduláris rendszer is elérhető. Az egyedi jelölők lehetővé teszik az elosztó és az I/O aljzatok egyedi címkézését.

- 3 és 4 pólusú M8 I/O aljzatok
- 4, 6, 8 vagy 10-es I/O aljzatok
- IP 67 védelmi osztály
- UL tanúsítvány

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Változat       | Érzékelő/beavatkozó-passzív elosztó, M8, Pólusszám: 3 |
| Rendelési szám | <a href="#">2863240000</a>                            |
| Típus          | SAI-XXZ-MXPP-3X-M08X-XXX                              |
| GTIN (EAN)     | 4064675595373                                         |
| Qty.           | 1 Darab                                               |

## SAI-XXZ-MXPP-3X-M08X-XXX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 73.92 g

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -25 - 80°C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Connection data

|                                                       |                      |                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Vezeték külső átmérő, min.                            | 6 mm                 | Vezeték külső átmérő, max.                            | 12 mm                |
| Kábelcsavarzat                                        | M 20                 | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.       | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.       | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.         | AWG 24               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.         | AWG 16               | Tömör, min. H05(07) V-U                               | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Tömör, max. H05(07) V-U                               | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Flexibilis, min. H05(07) V-K                          | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K                          | 1.5 mm <sup>2</sup>  | műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. | 0.75 mm <sup>2</sup> | érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.               | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.                  | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Csatlakozás típusa                                    | PUSH IN              |

## Electrical data

|                                                 |      |                                  |      |
|-------------------------------------------------|------|----------------------------------|------|
| Névleges feszültség, min.                       | 15 V | Névleges feszültség, max.        | 30 V |
| Max. áramtovábbítási kapacitás kártyahelyenként | 4 A  | Teljes áram                      | 6 A  |
| Áram/jel                                        | 2 A  | Elektromos szigetelés lehetséges | Nem  |

## General technical data

|                               |      |                            |       |
|-------------------------------|------|----------------------------|-------|
| Védelmi osztály               | IP67 | Pólusszám                  | 3     |
| Csatlakozási menet            | M8   | Szennyezés súlyossága      | 3     |
| LED                           | Igen | LED iniciátor              | Igen  |
| LED-szín a működés jelzéséhez | zöld | LED szín az I/O működéshez | sárga |

## Material data

|                    |         |                   |                               |
|--------------------|---------|-------------------|-------------------------------|
| O-gyűrű anyaga     | FKM     | Ház fő anyaga     | PBT                           |
| Elosztó anyaga     | Műanyag | Ház színe         | fekete (RAL 9005-höz hasonló) |
| Fedél tömítőanyaga | FKM     | Csavaros aljzat   | Nikkellezett CuZn             |
| Érintkező anyaga   | CuZn    | Érintkező felület | Aranyozott                    |

**SAI-XXZ-MXPP-3X-M08X-XXX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok**



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Érintkezőtartó anyaga | PBT (UL 94 V0) |
|-----------------------|----------------|

**Technical data cable**

|                            |      |                            |       |
|----------------------------|------|----------------------------|-------|
| Pólusszám                  | 3    | Vezeték külső átmérő, max. | 12 mm |
| Vezeték külső átmérő, min. | 6 mm |                            |       |


**Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003558    | ETIM 9.0    | EC003558    |
| ETIM 10.0   | EC003558    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-11 |             |             |



## Tartozékok

## Üres



A MultiFit a Weidmüller más gyártmányú sorkapcsokhoz használható jelölőrendszere. A Weidmüller Dekafixhez hasonlóan a MultiFit család jelölői is átalakítás nélkül használhatók a szabványos nyomtatási rendszerekben. Javasoljuk, hogy a MultiFit első használata előtt az alkalmazott sorkapcsokon a mintajelölőkkel végezzen próbát.

- Egy jelölő, különböző gyártmányú sorkapcsokhoz használható.
- Használatra kész jelölők standard nyomtatással
- Jelölők PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel történő nyomtatáshoz
- Egyedileg nyomtatott jelölők a felhasználó CAE adatai vagy specifikációi alapján
- Egy jelölőrendszer minden alkalmazáshoz

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                 |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Típus          | MFF 10/6 MC NE WS          | Változat                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1856780000</a> | MultiFit, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248400881              | Festo, fehér                                                    |
| Qty.           | 600 ST                     |                                                                 |