

IE-C6EB8BV0003XCAXXX-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Konfekcionált IE kábelek, vasúti kábel, 7. kat., lila, M12

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2912210003
Típus	IE-C6EB8BV0003XCAXXX-X
GTIN (EAN)	4099987981095
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	13 m	Hossz, inch	511.811 inch
Nettó tömeg	41 g		

Kábelszabványok

Fluortartalom	According to EN-50267-2-1	A lángok függőlegesen terjednek a kötegelt kábelekben	EN 60332-3-25
Vasúti járművek tűzbiztonsága	According to EN 45545, HL1 - HL3, NFPA 130	Füstzáró	EN 61034-2

Villamos tulajdonságok

Szigetelési ellenállás	$\geq 100 \text{ M}\Omega$	Névleges feszültség	125 V
------------------------	----------------------------	---------------------	-------

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-109
----------------------	-----------------

Dugó, bal

Csatlakozó, bal	M12, X kódolású, IP67, dugós érintkező, 0°-os szög, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt
-----------------	--

Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	Szabad vezetékvég
------------------	-------------------

Kábel elektromos tulajdonságai

Névleges feszültség (AC)	50 V	Névleges feszültség (DC)	60 V
Szigetelési ellenállás	$\geq 100 \text{ M}\Omega$	Kategória	Cat. 6
Csatolási csillapítás (1000 MHz-ig)	90 dB	Köpeny csillapítás (1000 MHz-ig)	60.00 dB
Jellemző impedancia	$100 \pm 5 \Omega$ 100MHz-en		

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Olajokkal szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60811:404	Halogén	Nem
Min. hajlítási sugár, csak egyszer	6 *átmérő	Kopásállóság	nagyon jó
Lángterjedéssel szembeni ellenállás	in accordance with IEC 60332-1-2	Füstzáró	EN 61034-2

Kábel szerkezet

Sodratok	7	Köpeny színe	ibolyaszín
Keresztmetszet	4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm ²	Árnyékolás	S/FTP
Vezetékek száma	8	Szigetelés keresztmetszete	1.05 mm
Szigetelés	PE	Köpenyátmérő, max.	6.8 mm
Köpenyátmérő, min.	6.4 mm	Köpeny anyaga	Poliolefin, térhálós
Színkód gyűű	fehér / narancssárga, Narancssárga, fehér / zöld, Zöld, white / brown, Barna, fehér / kék, Kék	Köpeny anyagvastagsága	0.65 mm

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		