

THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM címkék a hőnyomtatásnak köszönhetően briliáns nyomtatási minőségűek. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát M-Print® PRO nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

- Kiváló minőségű poliészter címkék különböző színben
- Rugalmas anyaguknak és a vastag ragasztórétegnek köszönhetően a THM GEW szögletes és kerek felületeken, például kábeleken és tömlőkön használható
- A tekercs-kiszerezésű THM ET S7 a Siemens Simatic 200S, S7-300 és S7-400 moduljainak jelölésére használható
- A címkék automatikusan pozicionálódnak a nyomtatóban, hogy minden címke pontosan középre kerüljön.
- Címkézés a THM MultiMark vagy THM MultiMark Plus hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	3034810000
Típus	THM GEW FLAG 54/8 WS
GTIN (EAN)	4099986991699
Qty.	4000 Darab

THM GEW FLAG 54/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Magasság	54 mm	Magasság (coll)	2.126 inch
Szélesség	8 mm	Szélesség (coll)	0.315 inch
Nettó tömeg	674 g		

Általános adatok

Ragasztóanyag	Természetes gumi ragasztó	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	9
Nyomtatás típusa	üres	Nyomtatás módja	Hőnyomtató
Szélesség	8 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-29 °C
Szín	fehér	Halogén	Igen
Alapanyag	Vinil bevonatú pamutszövet	Nyomtatott karakterek	nélkül
Címkemező mérete	21.4 x 8 mm	Szám tekercsenként	4000

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	70 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.75 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	12 mm
Vezeték külső átmérő, min.	1 mm	Vezeték külső átm.	1 - 12 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		