

**PAC-HE40-2HE20-V3-0M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A kép illusztráció

A konfekcionált PAC-kábelek elektromos és logikai összeköttetést hoznak létre a PLC és a PLC-interfészek között. Ezek a kábelek a következő összetevőkből állnak:

- A gyártó PLC-csatlakozója.
- Többpólusú LIYY vagy LY YCY kábel (árnyékolt), 0,14 mm<sup>2</sup> vagy 0,25 mm<sup>2</sup> keresztmetszettel.
- Laposkábel-csatlakozó, SUB-D vagy RSV, az interfész csatlakoztatásához.

A kábelek folytonosságát és szigetelését automatikusan teszteljük, ezzel garantáljuk a tervezett célra való működőképességüket.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Változat       | Konfekcionált kábel, PAC, LiYY kábel, 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám | <a href="#">2814320005</a>                                 |
| Típus          | PAC-HE40-2HE20-V3-0M5                                      |
| GTIN (EAN)     | 4099986608627                                              |
| Qty.           | 1 Darab                                                    |

## PAC-HE40-2HE20-V3-0M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |      |
|-------------|------|
| Nettó tömeg | 71 g |
|-------------|------|

## Hőmérsékletek

|                      |             |                   |             |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C | Üzemi hőmérséklet | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel                      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                       |                                         |                       |                               |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Kábelhossz            | 0.5 m                                   | A következőkhöz:      | Digitális jelek               |
| Alapanyag             | PVC                                     | Kábel                 | LiYY kábel                    |
| Interfész csatlakozó  | 2X LAPOS<br>KÁBELCSATLAKOZÓ HE10<br>20P | Pólusok száma, min.   | 40 pólusú, 20 pólusú          |
| Külső átmérő          | 7,6 ± 1 mm                              | Csatlakozó, PLC oldal | LAPOS KÁBEL PLANO<br>HE10 40P |
| Vezetékkeresztmetszet | 0.14 mm <sup>2</sup>                    |                       |                               |

## Villamos adatok

|                                |                   |                                          |            |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------|
| Összes áram, max.              | 3 A               | Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A        |
| Névleges feszültség            | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Ellenállás                               | ≤ 150 mΩ/m |
| Vezeték / vezetékek kapacitása | 300 pF/m          |                                          |            |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |