


**HDC HA 16 MP 17-32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A Push-in csatlakozástechnika követlen plug-in technológiát jelent. Az előkezelt vezeték közvetlenül, további eszközök nélkül dugaszolható a vezeték csatlakozási szintre.

Pólusszám: 4–48

Névleges áram: 10 A

Névleges feszültség: 400 V

Névleges feszültség az UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

PUSH IN technológia

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | , Dugó, 250 V, 16 A, Pólusszám: 16, PUSH IN aktuátorral, Telepítési szerkezeti méret: 5 |
| Rendelési szám | <a href="#">3124570000</a>                                                              |
| Típus          | HDC HA 16 MP 17-32                                                                      |
| GTIN (EAN)     | 4099987277624                                                                           |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                 |

## HDC HA 16 MP 17-32

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (UR)    | E92202                      |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E310075                     |

## Méretetek és tömegek

|             |       |                  |             |
|-------------|-------|------------------|-------------|
| Magasság    | 35 mm | Magasság (coll)  | 1.378 inch  |
| Szélesség   | 23 mm | Szélesség (coll) | 0.9055 inch |
| Hossz       | 72 mm | Hossz, inch      | 2.8346 inch |
| Nettó tömeg | 14 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |                               |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |                               |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |                               |
| Vegyszerállóság          | Anyag                         | Aceton                        |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló                     |
|                          | Anyag                         | Ammónia, vizes oldat          |
|                          | Vegyszerállóság               | Feltételesen ellenálló        |
|                          | Anyag                         | Petróleum                     |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló                     |
|                          | Anyag                         | Benzol                        |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló                     |
|                          | Anyag                         | Dízelolaj                     |
|                          | Vegyszerállóság               | Feltételesen ellenálló        |
|                          | Anyag                         | Ecetsav, koncentrált          |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló                     |
|                          | Anyag                         | Kálium-hidroxid               |
|                          | Vegyszerállóság               | Feltételesen ellenálló        |
|                          | Anyag                         | Metanol                       |
|                          | Vegyszerállóság               | Feltételesen ellenálló        |
|                          | Anyag                         | Motorolaj                     |
|                          | Vegyszerállóság               | Feltételesen ellenálló        |
|                          | Anyag                         | Lúg, hígított                 |
|                          | Vegyszerállóság               | Ellenálló                     |
|                          | Anyag                         | Hidroklórfluor-szénhidrogének |
|                          | Vegyszerállóság               | Feltételesen ellenálló        |
|                          | Anyag                         | Kültéri használat             |
|                          | Vegyszerállóság               | Feltételesen ellenálló        |

## Méret

|           |       |                    |       |
|-----------|-------|--------------------|-------|
| Szélesség | 23 mm | Alap teljes hossza | 72 mm |
|-----------|-------|--------------------|-------|

## HDC HA 16 MP 17-32

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Általános adatok

|                                        |                     |                                    |               |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
| Pólusszám                              | 16                  | Dugaszolási ciklusok, ezüst        | ≥ 500         |
| Dugaszolási ciklusok, arany            | ≥ 500               | Dugaszolási ciklus, ón             | ≥ 500         |
| Csatlakozás típusa                     | PUSH IN aktuátorral | Telepítési szerkezeti méret        | 5             |
| UL 94 éghetőségi osztály               | V-0                 | Szín                               | Világosszürke |
| Szigetelőanyag                         | PC                  | Dugaszolási ciklusok               | ≥ 500         |
| Típus                                  | Dugó                | Túlfeszültség kategória            | III           |
| Szennyezés súlyossága                  | 3                   | Alapanyag                          | Polikarbonát  |
| Sorozat                                | HA                  | Névleges feszültség (DIN EN 61984) | 250 V         |
| Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984) | 4 kV                | Névleges áram (DIN EN 61984)       | 16 A          |
| Halogénmentes                          | false               | BG                                 | 5             |
| Jelérintkezők száma                    | 0                   | Táperintkezők száma                | 16            |
| Védelmi osztály                        | IP20                |                                    |               |

## Jelérintkező

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984), jel | 4 kV |
|---------------------------------------------|------|

## PE csatlakozási adatok

|                                         |                     |                                         |      |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|------|
| Csatlakozás típusa PE                   | PUSH-IN csatlakozás | PE-csatlakozás max. meghúzási nyomatéka | 1 Nm |
| PE-csatlakozás min. meghúzási nyomatéka | 0.5 Nm              |                                         |      |

## Táperintkező

|                                                  |                              |                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Meghúzási nyomaték, max. a vezetékátmérő szerint | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.14 mm <sup>2</sup> |
|                                                  | Vezeték-keresztmetszet, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                  | Meghúzási nyomaték, max.     | 1 Nm                 |
| Csupaszolási hossz a kábelátmérő szerint         | Csupaszolási hossz           | 8.00 mm              |

## Változat

|                                               |                     |                                          |                      |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 26              | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 8 mm                 |
| Csatlakozás típusa                            | PUSH IN aktuátorral | Telepítési szerkezeti méret              | 5                    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 14              | Vezeték-keresztmetszet, max.             | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min.                  | 2.5 mm <sup>2</sup> | Alapanyag                                | Polikarbonát         |
| BG                                            | 5                   |                                          |                      |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000438    | ETIM 9.0    | EC000438    |
| ETIM 10.0   | EC000438    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-05 |             |             |

## Drawings

