

**ZQV 2.5N/8 WT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, fehér, 24 A, Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38,5 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">2831620000</a>                                                                                                     |
| Típus          | ZQV 2.5N/8 WT                                                                                                                  |
| GTIN (EAN)     | 4064675416852                                                                                                                  |
| Qty.           | 20 Darab                                                                                                                       |

## ZQV 2.5N/8 WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 24.7 mm | Mélység (coll)   | 0.9724 inch |
| Magasság    | 2.8 mm  | Magasság (coll)  | 0.1102 inch |
| Szélesség   | 38.5 mm | Szélesség (coll) | 1.5157 inch |
| Nettó tömeg | 4.93 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                    |                 |                                    |                |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet               | -25 °C...55 °C  | Ambient temperature                | -60 °C...85 °C |
| Üzemi hőmérséklet                  | -60 °C...130 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -60 °C         |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 130 °C          |                                    |                |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|                          |       |      |       |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | fehér |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |       |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                    |                    |                                                     |      |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------|
| Rögzítés típusa    | Dugaszolt          | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen |
| Felszerelés típusa | Közvetlen rögzítés |                                                     |      |

## Méretetek

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Raszter mm-ben (P) | 5.10 mm |
|--------------------|---------|

## Névleges adatok

|                     |       |               |      |
|---------------------|-------|---------------|------|
| Névleges feszültség | 400 V | Névleges áram | 24 A |
|---------------------|-------|---------------|------|

## Általános

|           |   |
|-----------|---|
| Pólusszám | 8 |
|-----------|---|

## Fontos megjegyzés

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékinformáció | Stabilitási és hőmérsékleti okok miatt az érintkező elemeknek mindössze 60%-át lehet kitörni a keresztösszekötők használata 400 V-ra csökkenti a névleges feszültséget. A feszültség 25 V-ra csökken, ha levágott végű keresztösszekötőket használunk. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |