

**SAIBWP-P-5A-4/8-P12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzat az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. Az M12 dugaszolható csatlakozásokkal 5 különböző csatlakozórendszer választható.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Terepen rögzíthető csatlakozó, M12 Push-Pull
Rendelési szám	<a href="#">3153360000</a>
Típus	SAIBWP-P-5A-4/8-P12
GTIN (EAN)	4099987636230
Qty.	1 Darab

## SAIBWP-P-5A-4/8-P12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Szélesség	49 mm	Szélesség (coll)	1.9291 inch
Átmérő	18.6 mm	Nettó tömeg	25 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	5		
Kódolás	A kódolású		
Érintkező felület	Ni/Au		
Csatlakozás típusa	PUSH IN		
Ház fő anyaga	PA 66		
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ		
Kábelátmérő, max.	8 mm		
Kábelátmérő, min.	3 mm		
Érintkező anyaga	CuSn		
Vezeték-keresztmetszet, max.	0.75 mm <sup>2</sup>		
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.14 mm <sup>2</sup>		
Névleges feszültség	48 V		
Névleges áram	4 A		
Védelmi osztály	IP65, IP67		
Dugaszolási ciklusok	≥ 100		
Szennyezés súlyossága	3		
Az érintkező típusa	Hüvely		
Névleges feszültség	Névleges feszültség	48 V	
	Feszültségtípus	AC	
	Névleges feszültség	60 V	
	Feszültségtípus	DC	
Árnyékolás csatlakozás	Nem		
Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény		
Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 ° C		

## Általános információk

Pólusszám	5	1. csatlakozás	M12
2. csatlakozás	PUSH IN	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Ház fő anyaga	PA 66	Csatlakozási menet	M12 Push-Pull
Érintkező anyaga	CuSn	Érintkező felület	Ni/Au
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. (AWG)	AWG 26	Vezeték keresztmetszet, tömör, max. (AWG)	AWG 18
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0.75 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0.08 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	0.5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	0.14 mm <sup>2</sup>	Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	0.75 mm <sup>2</sup>
Érintkezőtartó anyagai	PA	Árnyékolás	Nem
Védelmi osztály	IP65, IP67	Dugaszolási ciklusok	≥ 100

**Műszaki adatok****Szabványok**


Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-010, IEC 61076-2-101
----------------------	-------------------------------------

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

# Rajzok

## Méretrajz



## Póluskiosztás



## SAIBWP-P-5A-4/8-P12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

# Rajzok

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

