

## PWEB-SCADA-RT-60000/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A PROCON-WEB SCADA és a PROCON-WEB beágyazott rendszer változatok ideális megoldást jelentenek az Ön HMI alkalmazása számára.

A Windows alapú PROCON-WEB SCADA runtime összetett gépek és rendszerek megjelenítését teszi lehetővé.

A platform-semleges PROCON-WEB beágyazott rendszer runtime ideális a kiváló minőségű HMI megoldások esetén, és tökéletesen illeszkedik a rendelkezésre álló hardverhez. A megoldás tárolóként, illetve Linux és Windows esetén valósítható meg.

A PROCON-WEB beágyazott rendszer az alkalmazáskezelőn keresztül érhető el az u-OS esetén, és optimális HMI tapasztalatot biztosít az u-mation esetén. A PROCON-WEB HMI változatok tervezését a PROCON-WEB Designer végzi.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Megjelenítő szoftver, Platform a Runtime rendszer számára: , Folyamatváltozók száma, max.: , HMI készülék száma, max.: |
| Rendelési szám | <a href="#">3174160000</a>                                                                                             |
| Típus          | PWEB-SCADA-RT-60000/2                                                                                                  |
| Qty.           | ST                                                                                                                     |

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

|             |     |
|-------------|-----|
| Nettó tömeg | 0 g |
|-------------|-----|

**Termékek környezetvédelmi megfelelése**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Nem érintett                  |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

**Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001416    | ETIM 9.0    | EC001416    |
| ETIM 10.0   | EC001416    | ECLASS 14.0 | 27-24-25-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-25-02 |             |             |