

**RCMA-B22-D300-6.0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



Rogowski tekercsA Rogowski tekercs egy zárt légmagos tekercs ferromágneses mag nélkül, amelyet a váltóáramú és az impulzus-áramok lebegő potenciái mérésére használnak. A mérést Rogowski tekerccsel széles körben használják a technológiában, mivel ez utólag beépíthető a primer elektromos áramkörök megbontása nélkül a meglévő rendszerekbe. Mivel ennek az eljárásnak nincs telítettség hatása, még a legkisebb áramok és a nagyfrekvenciás harmonikusok is mérhetők a pontosság csökkenése nélkül.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Rogowski coil, Átmérő: 300 mm, Kábelhossz: 6 m, 100...5000 A, Output : Impulzus, mV jel
Rendelési szám	<a href="#">2865880000</a>
Típus	RCMA-B22-D300-6.0
GTIN (EAN)	4064675601999
Qty.	1 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cURus)	E469563

## Méreték és tömegek

Átmérő	300 mm	Nettó tömeg	332 g
--------	--------	-------------	-------

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...80 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80 °C
Páratartalom üzemi hőmérsékleten	5 – 90 % páralecsapódás nem megengedett		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető, Vezetéksín, Kör keresztmetszetű vezeték, Szigetelés nélküli vezetékek	Kör keresztmetszetű vezeték	300.00 mm
----------------	--	-----------------------------	-----------

## Electrical attributes

Mérési hiba	$\pm 0,5\%$ (a méréstartomány végértékre vonatkoztatva)	Tűrésosztály	0,5
Nominal turns ratio	44.44 kA/V	Phase shift	0.004 °
Frekvenciasáv	50...60 Hz	Szekunder feszültség	22,5 mV (@ 50Hz Iprimary = 1 kA), 30 V (max)
Primer áram	5000 A		

## Technical properties

Kábelhossz	6 m	Védelmi osztály	IP57
Kábelátmérő	6.1 mm	Tekercsellenállása	81 Ω

## Általános adatok

Védelmi osztály	IP57	Linearitás	no linearity error
Konfiguráció	nincs		

## Szigetelések koordinálása

Lökőfeszültség	12.8 kV (1.2/50 ms)	Túlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	2	Tűrésosztály	0,5

## RCMA-B22-D300-6.0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

Szigetelési feszültség	7,4 kVRMS(50 Hz, 1 perc)	Névleges szigetelési feszültség	1000 V megerősített szigetelés az IEC 61010-1, CAT III, PD2 szerint, 1000 V alapszigetelés az IEC 61010-1, CAT IV, PD2 szerint, 600 V megerősített szigetelés az IEC 61010-1, CAT IV, PD2 szerint
Tracking resistance (CTI)	600		

## Elem leírása

## A termék leírása

Az RCMA-B22-DXX Rogowski-tekercs váltakozó áram elektronikus mérésére szolgál.

A Rogowski-tekercs csak RCMC-5000-XX Weidmüller átalakítóval együtt szabad használni.

## Funkcionális leírás

Az elsődleges áramkört (áramellátás áramkört) és a másodlagos áramkört (mérőáramkört) galvanikusan szigeteli el a Rogowski tekercs.

Mivel nincs telítettségi hatás, a áram egy széles elsődleges áram tartományban mérhető, a pontosság vesztesége nélkül.

## Jellemzők

- A mérőtekercs vezetőjének átmérője: 6,1 mm
- Ház fülek a kábelkötő mellékletéhez
- Zárható bajonettrögzítés

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002475	ETIM 9.0	EC002475
ETIM 10.0	EC002475	ECLASS 14.0	27-21-01-23
ECLASS 15.0	27-21-01-23		

