

VPCB PV I+II 5 R M 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



'Abbildung ähnlich'

Széles tartozékválaszték teszi teljessé a túlfeszültség-védelmi kínálatot. Pl. az általános célú V-TEST mérőkészülék, amellyel a dugaszolható levezetők, pl. VSPC működését lehet ellenőrizni.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2874710000
Típus	VPCB PV I+II 5 R M 1000
GTIN (EAN)	4064675649366
Qty.	20 Darab

VPCB PV I+II 5 R M 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	52.2 mm	Mélység (coll)	2.0551 inch
Magasság	61.5 mm	Magasság (coll)	2.4213 inch
Szélesség	17.9 mm	Szélesség (coll)	0.7047 inch
Nettó tömeg	20 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85 °C
Páratartalom	5 - 95% rel. humidity		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Fotovoltaikus műszaki adatok

Villám mérési áram Iimp (10/350 µs)	6.25 kA	Feltételek és követelmények	EN 50539-11
I rövidzárlati áram SCPV	11 kA	Kisülési áram In (8/20 µs)	20 kA
Requirements class	I./II. típus	Működési magasság a földelt fotovoltaikus rendszerben	≤ 4000 m
PV rendszerfeszültség, max. Ucpv	750 V		

IEC / EN névleges adatok

Pólusszám	1	Jelzőérintkező	250 V / 0,5 A, 48 V CC / 0,5 A
Feszültség típusa	DC	Villám mérési áram Iimp (10/350 µs)	6.25 kA
Levezetőáram I _{max} (8/20µs) vezeték-PE 40 kA		Beépített tartalék biztosíték	Nem

Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint

Túlfeszültség kategória	III	Szennyezés súlyossága	2
-------------------------	-----	-----------------------	---

Általános adatok

Változat	Egyéb, telekommunikációs érintkezővel	Kivitel	Egyéb
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	szürke
Védelmi osztály	IP20		

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás
--------------------	-------------------------

Elektromos adatok

Feszültség típusa	DC
-------------------	----

VPCB PV I+II 5 R M 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Általános adatok**

Pólusszám	1	Védelmi osztály	IP20
Szín	szürke		

Garancia

Időköz	5 év		
--------	------	--	--

Besorolások

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-14-03
ECLASS 15.0	27-17-14-03		

