


ZQV 4N/41 RD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 32 A, Pólusszám: 41, Raszter mm-ben (P): 6.10, Szigetelt: Igen, Szelesség: 253.9 mm |
| Rendelési szám | 2883840000 |
| Típus | ZQV 4N/41 RD |
| GTIN (EAN) | 4064675848868 |
| Qty. | 10 Darab |

ZQV 4N/41 RD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység | 28 mm | Mélység (coll) | 1.1024 inch |
| Magasság | 2.8 mm | Magasság (coll) | 0.1102 inch |
| Szélesség | 253.9 mm | Szélesség (coll) | 9.996 inch |
| Nettó tömeg | 3.3 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Ambient temperature | -60 °C...85 °C |
| Üzemi hőmérséklet | -60 °C...130 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
 REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szín piros
 UL 94 éghetőségi osztály V-0

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa Dugaszolt Robbanásbiztonság szempontjából Nem bevizsgált változat
 Felszerelés típusa Dugaszolt

Méretek

Raszter mm-ben (P) 6.10 mm

Névleges adatok

Névleges feszültség 400 V Névleges áram 32 A

Általános

Pólusszám 41

Fontos megjegyzés

Termékinformáció Stabilitási és hőmérsékleti okok miatt az érintkező elemeknek mindössze 60%-át lehet kitörni.A keresztösszekötők használata 400 V-ra csökkenti a névleges feszültséget.A feszültség 25 V-ra csökken, ha levágott végű keresztösszekötőket használunk.

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |