

## MF 10/7.6 MM WS


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## MultiMark MultiFit

Verseny társak csatlakozóihoz.

A rugalmas felületkikészítés egyszerűsíti a szerelést.

Ez a speciális anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocstömböknél.

A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható. A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
  - Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
  - A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
  - Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
  - Hely a többsoros nyomtatáshoz
  - Firm hold and durable printing
  - Continuous strips save installation time
  - Easy mounting thanks to an innovative composite material
  - Large label field for optimal legibility
  - High flexibility thanks to manufacturer independence
- ] • Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
  - Easy mounting thanks to an innovative composite material
  - Large label field for optimal legibility
  - High flexibility thanks to manufacturer independence

## Általános rendelési adatok

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Változat       | Sorkapocs jelölő, 10 x 7.6 mm, Raszter mm-ben (P): 7.60 fehér |
| Rendelési szám | <a href="#">2885990000</a>                                    |
| Típus          | MF 10/7.6 MM WS                                               |
| GTIN (EAN)     | 4064675854593                                                 |
| Qty.           | 400 Darab                                                     |

## MF 10/7.6 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 0.7 mm | Mélység (coll)   | 0.0276 inch |
| Magasság    | 10 mm  | Magasság (coll)  | 0.3937 inch |
| Szélesség   | 7.6 mm | Szélesség (coll) | 0.2992 inch |
| Nettó tömeg | 0.13 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -50...90 °C |
|------------------------------|-------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                                    |               |                                    |             |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------|
| Változat                           | halogénmentes | Szélesség                          | 7.6 mm      |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-2           | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 90 °C       |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -50 °C        | Szín                               | fehér       |
| Halogén                            | Nem           | Alapanyag                          | PC-ABS, TPU |
| Nyomtatott karakterek              | üres          | Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -50...90 °C |

## Csatlakozójelölők

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Raszter mm-ben (P) | 7.60 mm |
|--------------------|---------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

**Drawings**



## MF 10/7.6 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Tintaszalagok




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | RIBBON MM-TB 25/360 SW     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2005090000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN)     | 4050118390216              |            |
| Qty.           | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK




Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus          | MULTIMARK ROLLER MF        | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">2518600000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118531305              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |

## THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Accessories

### Általános rendelési adatok

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus          | MULTIMARK PLUS ROLLER MF   | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">2661610000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118681222              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |