

**PAC-CTLX-RV24-V0-3M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A kép illusztráció

A konfekcionált PAC-kábelek elektromos és logikai összeköttetést hoznak létre a PLC és a PLC-interfészek között. Ezek a kábelek a következő összetevőkből állnak:

- A gyártó PLC-csatlakozója.
- Többpólusú LIYY vagy LY YCY kábel (árnyékolt), 0,14 mm<sup>2</sup> vagy 0,25 mm<sup>2</sup> keresztmetszettel.
- Laposkábel-csatlakozó, SUB-D vagy RSV, az interfész csatlakoztatásához.

A kábelek folytonosságát és szigetelését automatikusan teszteljük, ezzel garantáljuk a tervezett célra való működőképességüket.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Változat       | Konfekcionált kábel, PAC, LiYY kábel, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám | <a href="#">7789031030</a>                                 |
| Típus          | PAC-CTLX-RV24-V0-3M                                        |
| GTIN (EAN)     | 8430243957335                                              |
| Qty.           | 1 Darab                                                    |

## PAC-CTLX-RV24-V0-3M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |       |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 540 g |
|-------------|-------|

## Hőmérsékletek

|                      |             |                   |          |
|----------------------|-------------|-------------------|----------|
| Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C | Üzemi hőmérséklet | -10...50 |
|----------------------|-------------|-------------------|----------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Általános adatok

|                       |                          |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Kábelhossz            | 3 m                      | A következőkhöz:      | Digitális jelek                      |
| Alapanyag             | PVC                      | Kábel                 | LiYY kábel                           |
| Interfész csatlakozó  | WEIDMUELLER RSV 24P MALE | Pólusok száma, min.   | 24 pólusú                            |
| Külső átmérő          | 9,2 ± 1 mm               | Csatlakozó, PLC oldal | ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBNH 20P |
| Vezetékkeresztmetszet | 0.25 mm <sup>2</sup>     |                       |                                      |

## Villamos adatok

|                                          |           |                                |                     |
|------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|
| Összes áram, max.                        | 3 A       | Nagyfeszültségű vizsgálat      | 1 KV/1s             |
| Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A       | Névleges feszültség            | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
| Ellenállás                               | ≤ 80 mΩ/m | Vezeték / vezetékek kapacitása | 300 pF/m            |
| Vezeték / árnyékolás kapacitása          | 300 pF/m  |                                |                     |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |