

**PAC-S300-SD15-V0-4M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A konfekcionált PAC-kábelek elektromos és logikai összeköttetést hoznak létre a PLC és a PLC-interfészek között. Ezek a kábelek a következő összetevőkből állnak:

- A gyártó PLC-csatlakozója.
- Többpólusú LIYY vagy LY YCY kábel (árnyékolt), 0,14 mm<sup>2</sup> vagy 0,25 mm<sup>2</sup> keresztmetszettel.
- Laposkábel-csatlakozó, SUB-D vagy RSV, az interfész csatlakoztatásához.

A kábelek folytonosságát és szigetelését automatikusan teszteljük, ezzel garantáljuk a tervezett célra való működőképességüket.

**Általános rendelési adatok**

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Konfekcionált kábel, PAC, LiYCY kábel, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám | <a href="#">7789193040</a>                                  |
| Típus          | PAC-S300-SD15-V0-4M   |
| GTIN (EAN)     | 403224838038 1  |
| Qty.           | 1 Darab   |

## PAC-S300-SD15-V0-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méreték és tömegek

|             |       |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 530 g |
|-------------|-------|

## Hőmérsékletek

|                      |             |                   |          |
|----------------------|-------------|-------------------|----------|
| Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C | Üzemi hőmérséklet | -10...50 |
|----------------------|-------------|-------------------|----------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Általános adatok

|                       |                      |                       |  |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Kábelhossz            | 4 m                  | A következőkhöz:      | Analóg jelek                               |
| Alapanyag             | PVC                  | Kábel                 | LiCYC kábel                                |
| Interfész csatlakozó  | SUB-D FEMALE 15P     | Pólusok száma, min.   | 15 pólusú                                  |
| Külső átmérő          | 8,7 ± 1 mm           | Csatlakozó, PLC oldal | SIEMENS S7300<br>6ES7921-3AH00-1AA0<br>20P |
| Vezetékkeresztmetszet | 0.25 mm <sup>2</sup> |                       |  |

## Villamos adatok

|  |           |                              |                   |
|--|-----------|------------------------------|-------------------|
| Összes áram, max.                        | 3 A       | Nagyfeszültségű vizsgálat    | 1 KV/1s           |
| Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A       | Névleges feszültség          | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Ellenállás                               | ≤ 80 mΩ/m | Vezeték / vezeték kapacitása | 300 pF/m          |
| Vezeték / árnyékolás kapacitása          | 300 pF/m  |                              |                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |