

## WBC-S-80R-M6


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az akkumulátoros tárolórendszerek egyre fontosabb szerepet játszanak a megújuló energiák terén. Általában több különálló akkumulátorból állnak, amelyeket gyorsan és egyszerűen kell cserélni. A Weidmüller Battery Connector (WBC) lehetővé teszi, hogy több különálló akkumulátort csatlakoztasson egy ESS-hez mindössze néhány egyszerű lépésben, és ugyanilyen gyorsan leválassza a csatlakozásokat szükség esetén. A nagyobb biztonság és az egyszerű kezelés érdekében a pólusok egyértelmű jelölést kapnak: A pozitív pólus narancssárga, a negatív pólus pedig fekete.

## Általános rendelési adatok

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Rendelési szám | 2918860000                   |
| Típus          | <a href="#">WBC-S-80R-M6</a> |
| GTIN (EAN)     | 4099986575141                |
| Qty.           | 5 Darab                      |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Megfelel                    |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (UR) | E529699                     |

## Méreték és tömegek

|             |      |
|-------------|------|
| Nettó tömeg | 49 g |
|-------------|------|

## Hőmérsékletek

|                                     |                           |                                     |        |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------|
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -40 °C                    | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 125 °C |
| Páratartalom                        | ≤85% relatív páratartalom |                                     |        |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Műszaki adatok

|                      |           |                          |                 |
|----------------------|-----------|--------------------------|-----------------|
| Rezgésálló           | 30 g      | UL 94 éghetőségi osztály | V-0             |
| Térfogati ellenállás | ≥ 5000 MΩ | Névleges feszültség      | 1500 V          |
| Névleges áram        | 250 A     | Védelmi osztály          | IP67 dugaszolva |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 100     | Túlfeszültség kategória  | II              |
| Üzemi magasság       | ≤ 2000 m  | Shock resistance         | V2              |

## Általános adatok

|                          |              |                              |                      |
|--------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|
| Érintkező átmérő, dugó Ø | 8 mm         | Csatlakozás típusa           | Csavaros csatlakozás |
| Szín                     | narancssárga | Vezeték-keresztmetszet, max. | 50 mm <sup>2</sup>   |
| Felületi minőség         | ezüst        | Típus                        | Dugó                 |
| Alapanyag                | PA 66        |                              |                      |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ETIM 10.0   | EC001121    | ECLASS 14.0 | 27-44-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-12 |             |             |

