

SAIE-M12BK-5-0.2VFM16-1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Változat	Beépített dugók, M12, Hüvely (mama) , egyenes, Felerősítő menet: M 16 x 1.5, Pólusszám: 5, Sodrat / kábelhossz: 0.2 m, Első rögzítés
Rendelési szám	2968040000
Típus	SAIE-M12BK-5-0.2VFM16-1.5
GTIN (EAN)	4099986779440
Qty.	1 Darab

SAIE-M12BK-5-0.2VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E310075

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	25 g
-------------	------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	65fec167-15ed-4338-ac12-b52daf2f7737

Kábel műszaki adatai

PE működés	Igen	Érkeresztmetszet	1.5 mm ²
Sodrat / kábelhossz	0.2 m	Színkód gyűrű	Fekete, Barna, Szürke, Kék, Zöld / sárga
Pólusok száma	5 (4 + PE)		

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	5	Kódolás	K-coded
Érintkező felület	Aranyozott	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ	Névleges feszültség	630 V
Névleges áram	12 A	Védelmi osztály	IP65, IP67, IP68, becsavart állapotban
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Szennyezés súlyossága	3
Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 ° C		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-111
----------------------	-----------------

Általános adatok

Pólusszám	5
Kódolás	K-coded
Csatlakozási menet	M12
Érintkező felület	Aranyozott
Meghúzási nyomaték	1 Nm
Érkeresztmetszet	1.5 mm ²
Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Szigetelési ellenállás	≥ 100 MΩ
Felszerelés típusa	Első rögzítés
Névleges feszültség	630 V
Névleges áram	12 A
AF mérete	17 mm
Védelmi osztály	IP65, IP67, IP68, becsavart állapotban

SAIE-M12BK-5-0.2VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Műszaki adatok

Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Szennyezés súlyossága	3
1. csatlakozás	M12
2. csatlakozás	Flying wires
Sodrat / kábelhossz	0.2 m
Felerősítő menet	M 16 x 1.5
Rögzítési nyomatéktartomány	2 Nm
Meghúzási nyomaték	max. 2 Nm
Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 ° C


Besorolások

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Méretrajz



Méretrajz



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz



Részletrajz

