

SAIE-M12SL-1.0VFM16-1.5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Változat	Beépített dugók, M12, tű, egyenes, Felerősítő menet: M 16 x 1.5, Pólusszám: 5, Sodrat / kábelhossz: 1 m, Első rögzítés
Rendelési szám	2978440000
Típus	SAIE-M12SL-1.0VFM16-1.5
GTIN (EAN)	4099986830189
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E307231

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 47 g

Hőmérsékletek

Ambient temperature -40 °C...85 °C

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	1 m	PE működés	Nem
Érkesszmetmetzet	1.5 mm ²	Sodrat / kábelhossz	1 m
Pólusok száma	5		

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	5	Kódolás	L-coded
Érintkező felület	Aranyozott	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Érintkező anyaga	Rézötvözet	Névleges feszültség	63 V
Névleges áram	16 A	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Szennyezés súlyossága	3	Árnyékolás csatlakozás	Nem
Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 °C		


Általános adatok

Pólusszám	5	Kábelhossz	1 m
Kódolás	L-coded	Csatlakozási menet	M12
Érintkező felület	Aranyozott	Érkesszmetmetzet	1.5 mm ²
Ház fő anyaga	Cink présöntvény	Érintkező anyaga	Rézötvözet
Felszerelés típusa	Első rögzítés	Névleges feszültség	63 V
Névleges áram	16 A	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Szennyezés súlyossága	3	Alapanyag	Cink présöntvény
1. csatlakozás	M12	2. csatlakozás	Flying wires
Sodrat / kábelhossz	1 m	Felerősítő menet	M 16 x 1.5
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 °C


Besorolások

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


Méretrajz



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz



SAIE-M12SL-1.0VFM16-1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Szerelési kivágás**