


**C300-36B-324B-2S-M50-03****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A konfekcionált kábelekkel a Honeywell C300 IOTA-k ( bemeneti/kimeneti kapocsszerelvény) és a Weidmüller FTA-k (terepi kapocsszerelvény) csatlakoztathatók egymáshoz: gyorsan, egyszerűen és hibamentesen. A kábelek szállíthatók egyedi vagy kettős csatlakozóval, és szabad vezetékvéggel és érvéghüvelyekkel is. A fedél megkönnyíti a kezelést, és robusztus csatlakozást biztosít az IOTA-hoz. Lehetővé teszi különböző keresztmetszetű és hosszúságú (max. 50 m) kábelek használatát is.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Változat       | Konfekcionált kábel, PAC, LiYCY kábel, 0.50 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám | <a href="#">7789892030</a>                                  |
| Típus          | C300-36B-324B-2S-M50-03                                     |
| GTIN (EAN)     | 4032248216734                                               |
| Qty.           | 1 Darab                                                     |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |           |
|-------------|-----------|
| Nettó tömeg | 2285.84 g |
|-------------|-----------|

## Hőmérsékletek

|                      |             |                   |             |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C | Üzemi hőmérséklet | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel                      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Általános adatok

|                       |                                                                       |                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kábelhossz            | 3 m                                                                   | A következőkhöz:      | Digitális jelek                                                       |
| Alapanyag             | PVC                                                                   | Kábel                 | LiYCY kábel                                                           |
| Interfész csatlakozó  | SP-BLZP 5.08<br>32P, markolóval,<br>WEIDMUELLER BLT<br>5.08HC/04/180F | Pólusok száma, min.   | 36 pólusú                                                             |
| Külső átmérő          | 15,75 ± 1 mm                                                          | Csatlakozó, PLC oldal | SP-BLZP 5.08<br>32P, markolóval,<br>WEIDMUELLER BLT<br>5.08HC/04/180F |
| Vezetékkeresztmetszet | 0.50 mm <sup>2</sup>                                                  |                       |                                                                       |

## Villamos adatok

|                                          |           |                                 |                       |
|------------------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| Összes áram, max.                        | 7 A       | Nagyfeszültségű vizsgálat       | 1 KV/1s               |
| Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A       | Névleges feszültség             | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac   |
| Ellenállás                               | ≤ 39 mΩ/m | Üzemi feszültség                | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
| Vezeték / vezetékek kapacitása           | 300 pF/m  | Vezeték / árnyékolás kapacitása | 300 pF/m              |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |