

AC SB M 250A 4POL CG 06KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	Fotovoltaikus egységek, Switch, Leválasztó kapcsoló, 600 V AC, 250 A, 4 pólusú, Kézi kapcsoló
Rendelési szám	3103200000
Típus	AC SB M 250A 4POL CG 06KV
GTIN (EAN)	4099987148405
Qty.	1 Darab

AC SB M 250A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	215 mm	Mélység (coll)	8.4645 inch
Magasság	360 mm	Magasság (coll)	14.1732 inch
Szélesség	270 mm	Szélesség (coll)	10.6299 inch
Nettó tömeg	4130 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature -25 °C...55 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Garancia

Időköz 5 év

Általános adatok

Szabványok	IEC 60947-3, IEC 61439-2	Védelmi osztály	IP65
Installation location	Védett kültéri terület (a tengertől mért távolság > 1 km)		

Terhelésmegszakító kapcsoló

Feszültség típusa	AC	Névleges feszültség	400 V
Névleges áram	250 A	Nyitóérintkezőként működő érintkezők száma	0
Névleges, elsődlegesen aktív megszakító 250 A áram		Csatlakozás módja	Csavaros csatlakozás
Névleges rövidzárlatos áram	20 kA	Névleges ellenállási csúcsáram	12 kA
Mechanikus tűrési osztály	M2 (5000)	Záróérintkezőként működő érintkezők száma	4

Csatlakozás

Főkapcsolóként szolgáló szerkezeti kialakítás	Yes	Készülék előkonfekcionált kábelezéssel	No
---	-----	--	----

Besorolások

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC000216
ETIM 10.0	EC000216	ECLASS 14.0	27-37-14-03
ECLASS 15.0	27-37-14-03		

AC SB M 250A 4POL CG 06KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technical data****Ajánlati specifikációs lapok**

Hosszú specifikáció

Load break Switch in polyester housing.
Suitable for disconnection on the AC side.
Number of poles: 4
Rated operational current (Ie) (Ie):
- according to IEC (AC-21): 250 A
Rated operational voltage (Ue):
- according to IEC: 690 V
Suitability for use:
Emergency Stop Switch: No
Main Switch: Yes
Number of contacts normally open: 4
Number of contacts normally closed: 0
Number of switching positions: 2
Lockable: Yes
The switch is mounted using 4 screws.
Protection class (IP): 65
Dimensions HxWxD: 360x270x215 mm.
Approved according to Low-voltage Switchgear and Controlgear: IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Part 107 (EN 60947-3)

Drawings

