

KTB FS 624515 S2B1 TRACKBOX BIG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Antennák, tengelyszámlálók, pontvezérlők és egyéb komponensek csatlakozódobozai a sínlemezeken, különféle méretekben. Csatlakozódobozaink különösen alkalmasak az elektronika védelmére a zord körülmények között lévő vasútvonalak esetében. A készülékházak tartósak és ellenállnak még az intenzív napfénynek is, emellett megbízható EMC-védelmet kínálnak.

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Házak, Magasság: 620 mm, Szélesség: 450 mm, Mélység: 150 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304), Szálciszolt, ezüst
Rendelési szám	8000080482
Típus	KTB FS 624515 S2B1 TRACKBOX BIG
GTIN (EAN)	4064675594185
Qty.	1 Darab

KTB FS 624515 S2B1 TRACKBOX BIG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	150 mm	Mélység (coll)	5.9055 inch
Magasság	620 mm	Magasság (coll)	24.4094 inch
Szélesség	450 mm	Szélesség (coll)	17.7165 inch
Nettó tömeg	17620 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-60 °C...135 °C
-------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

függőleges összeállítás

Biztosítéktartó elérhető	Igen
--------------------------	------

vízszintes összeállítás

Biztosítéktartó elérhető	Igen
--------------------------	------

Általános információ

Burkolat anyagvastagsága	1.5 mm	Peremes aljzat anyagvastagsága	3 mm
Ház anyagvastagsága	1.5 mm	Üzemi hőmérséklet, max.	135 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-60 °C	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Fedél kiegészítő	M6 hatlapú hornyos csavarok, SW10	Szabványok	EN 60068 ≤1m a szintől, EN 45545 HL3
Felületi minőség	Szálcsiszolt	Ütésállóság	10 J standard változat
Védelmi osztály	IP66, IP67	Alapanyag	Nemesacél 1.4301 (304)
Tömítés anyaga	Szilikon	Protection class (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Tömszelence lemezek	Alsó	Aljzatperem	Igen

Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Felületi minőség	Szálcsiszolt
Alapanyag	Nemesacél 1.4301 (304)		

Általános adatok

Szín	ezüst	Védelmi osztály	IP66, IP67
Színskála (hasonló)	RAL 7001		

Ház

Alapanyag	Nemesacél 1.4301 (304)	Furatok, A oldal	none
Furatok, B oldal	none		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		