

PV CPC123TXUXDXAXWXRXWW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fotovoltaikus erőművel összekapcsolás megbízható és biztonságos ipari kommunikációs eszközökkel. A fotovoltaikus projektek és az ipari kommunikáció terén szerzett széleskörű tapasztalatait ötvözte a Weidmüller, hogy létrehozza a fotovoltaikus kommunikációs dobozok e portfólióját. Ehhez a portfólióhoz 2 különböző termékínálatot fejlesztettünk ki:

- A „Premium” termékcsalád a legmasszívabb termékünk. Folyamatos csatlakozástechnikát kínál a backup teljesítményrendszerének köszönhetően. Ezáltal pedig egy megoldásban kínál Önnek megbízhatóságot és teljesítményt.
- Az új „Lite” termékcsalád a „Premium” verzió jelcsatlakozását kínálja a helyszínen, de kompakt verzióban.

Általános rendelési adatok

Változat	Fotovoltaikus egységek, Összeszerelt ház, Communication module, 230 V AC, Túlfeszültségvédelem I, Áramfelügyelet, Felügyeleti komponensek, Feszültségfelügyelet, Határértékfelügyelet, Kommunikációs doboz, RJ45
Rendelési szám	8000111622
Típus	PV CPC123TXUXDXAXWXRXWW
GTIN (EAN)	4099986678897
Qty.	1 Darab

PV CPC123TXUXDXAXWXRWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	180 mm	Mélység (coll)	7.0866 inch
Magasság	270 mm	Magasság (coll)	10.6299 inch
Szélesség	360 mm	Szélesség (coll)	14.1732 inch
Nettó tömeg	4000 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature -10 °C...30 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

DC vezetékelőfelügyelet

Felügyeleti funkció	Ipari PC, Ipari Ethernet router 4G és RJ45 portokkal, Csatlakozás terepi eszközök és a SCADA között RS-485 használatával	Feszültségfelügyelet	Igen
---------------------	--	----------------------	------

DC villamos tulajdonságok

Névleges feszültség	230 V	Túlfeszültség-védelem, AC oldal	PU I 1+1 LCF 280 V/12,5 kA, segédérintkező nélkül
Földelés	Közvetlenül a VPU-n	Túlfeszültség-védelem WIA RS485 oldal (vezetékelőfelügyelet)	Nem

DC-bemenetek

Bemenetek száma	1	Csőbemenetek száma	3
-----------------	---	--------------------	---

Ház

Felszerelés típusa	Falra szerelés, Csak beltéren	Védelmi osztály	IP65
--------------------	-------------------------------	-----------------	------

Szabványok és előírások

Szabványok	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020
------------	-------------------------------------

Garancia

Időköz	5 év
--------	------

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

