Adatlap

MBGE ADPT, ET200M, 20 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Migrációs adapterek – Siemens ET200M/S7-300.
A front adapterek előkonfekcionált kábelekkel biztonságos átállást nyújtanak az ET200M/S7-300 kártyákról más PLC-rendszerekre vagy a Weidmüller u-remote moduljaira.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	8000125285
Típus	MBGE ADPT, ET200M, 20 POLE
GTIN (EAN)	4099986881594
Qty.	1 Darab

Adatlap

MBGE ADPT, ET200M, 20 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	61.3 mm	Mélység (coll)	2.4134 inch
Magasság	127 mm	Magasság (coll)	5 inch
Szélesség	40.6 mm	Szélesség (coll)	1.5984 inch
Nettó tömeg	95.75 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-20...50 °C

UL névleges adatok UL

Tárolási hőmérséklet UL, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet UL, min.	-20 °C
Üzemi hőmérséklet UL, max.	50 °C	Tárolási hőmérséklet UL, min.	-20 °C
Névleges áram Imax.	40 A	Névleges feszültség, UN	250 V

Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal)	Siemens ET200M / S7-300 20-pole connector	Csatlakozás a PLC-hez	Új PLC sorkapocsblokk vagy huzalozott

Csatlakozási adatok

Pólusszám (vezérlő oldal)	20 pólusú	Csatlakozás (terepi oldal)	Siemens ET200M / S7-300 20-pole connector

Névleges adatok

Üzemi feszültség	250 V	Max. áram csatornánként	5.5 A
Összes üzemi áram	40 A		

Szigetelések koordinálása (EN50178)

Túlfeszültség kategória	II	Szennyezés súlyossága	2
Lökőfeszültség-próba (1,2/ 50 µs)	2.5 kV	Szigetelésvizsgálati feszültség AC	1.5 kV

Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT, ET200M, 20 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

