Adatlap

HDC-KIT-HA 04.400 M P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A HDC készletek szabványosítottak a komplett dugaszolható csatlakozók összeállításához.
A HDC készletek tűs betétet, hüvelybetétet, dugóházat, elválasztólemez házat és tömszelencét tartalmaznak.
A Weidmüller számos szabványos csatlakozó kombinációt kínál metrikus vagy PG kábel bevezetésekkel.
A PUSH IN csatlakozás közvetlen beillesztési módszer a bekötéshez. Az előfeldolgozott huzalt mindenféle szerszám nélkül közvetlenül be lehet dugni a huzalcsatlakozóba.

Általános rendelési adatok

Változat	RockStar® , HA, Telepítési szerkezeti méret: 1, PUSH IN, 230 V, 10 A, alumínium présöntvény, M 20
Rendelési szám	3123980000
Típus	HDC-KIT-HA 04.400 M P
GTIN (EAN)	4099987272629
Qty.	50 Darab

Adatlap

HDC-KIT-HA 04.400 M P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások	CE

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	145 g

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

Verzió

Kábelbevezetések mérete	M 20	Felső kábelbevezetések száma	1
Oldalsó kábelbevezetések száma	0	Csatlakozás típusa	PUSH IN
Rögzítőrendszer kivitele	Keresztkengyel az alsórészen	Telepítési szerkezeti méret	1
Tömítés	NBR	Szín (RAL)	RAL 7035
BG	1		

Általános adatok

Felületi minőség	Porbevonatos, Porszórt	Védelmi osztály	IP65
Sorozat	HA		

Általános adatok

Pólusszám	4	Csatlakozás típusa PE	PUSH-IN csatlakozás
Telepítési szerkezeti méret	1	Kábelcsavarzat	M 20
Alapanyag	alumínium présöntvény	Sorozat	HA
Névleges feszültség (DIN EN 61984)	230 V	Névleges áram (DIN EN 61984)	10 A
BG	1		

Változat

Csatlakozás típusa	PUSH IN	Telepítési szerkezeti méret	1
Vezeték-keresztmetszet, max.	2.5 mm²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm²
Felületi minőség	Porbevonatos, Porszórt	Primer érintkező max. nyomatéka	0.55 Nm
Alapanyag	alumínium présöntvény	Min. nyomaték a főérintkező számára	0.5 Nm
BG	1		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

A létrehozás dátuma 19.03.2026 08:59:53 MEZ