

EM111-MBUS-MID

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ismerje meg kiváló minőségű, a mérőműszer-irányelv szerinti engedéllyel rendelkező energiamérőinket.

- Az európai MID2014/32/EU mérőeszköz-irányelvnek megfelelő mérőműszerek teljesítik az energiaszámlázás elszámolására történő felhasználás jogi követelményeit. Ez jogi biztonságot nyújt mind a mérőműszerek üzemeltetői, mind a végfelhasználók számára.
- Portfóliónk különböző protokollokat, például a Modbus RTU-t és az Ethernetet, valamint az M-Bus is támogatja az épületautomatizálásban történő alkalmazáshoz, az energia-, víz- és gázfogyasztás rögzítésére.

Általános rendelési adatok

Változat	Power measurement/display for 1-phase mains, 45 A, direct measurement
Rendelési szám	3140990000
Típus	EM111-MBUS-MID
GTIN (EAN)	4099987460705
Qty.	1 Darab

EM111-MBUS-MID

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	64 mm	Mélység (coll)	2.5197 inch
Magasság	118 mm	Magasság (coll)	4.6457 inch
Szélesség	18 mm	Szélesség (coll)	0.7087 inch
Nettó tömeg	64.2 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-25 °C...55 °C
Páratartalom üzemi hőmérsékleten	0...90% (páraleszapódás nem megengedett)	Páratartalom	0...95% (páraleszapódás nem megengedett)

Mérőfeszültség-bemenet

Kisfeszültségű hálózat	1 phase 2 wire (L + N)	Feszültség típusa	AC
Frekvenciatartomány, max.	60 Hz	Frekvenciatartomány, min.	50 Hz
Feszültségmérés pontossága	0.5 %	Three-wire system	Nem
Méréstartomány, feszültség L-N, AC (átalakító nélkül)	176...276 V	Four-wire system	Nem

Mérőáram-bemenet

Ház fő anyaga	Műanyag	AC bemeneti kábel csatlakozás	Közvetlenül a készüléknél
Current-measuring channels	1	Árammérés pontossága	0.5 %
Residual current measuring	Nem	Max. áram	45 A

Communication

Átviteli sebesség	≤ 9600 Bd	Kommunikáció	Kétirányú
Stopbitek	1, 2	Protokoll	M-Bus

Inputs/outputs

Input type	1 fázis AC (L1, N)	Digitális kimenet konfigurálható	Igen
Digitális bemenetek száma	0	Digitális kimenetek száma	2
Number of pulse outputs	2		

Measurement data recording

Update interval register	100 ms	Szoftver	EM konfigurációs eszközök
--------------------------	--------	----------	---------------------------

Technical data

Kijelzési érték	Látszólagos teljesítmény, Feszültség, áram mért értéke	Változat	Teljesítménymérés/kijelző 1 fázisú hálózathoz, 45 A, közvetlen mérés
Bemenő frekvencia	50/ 60 Hz	Kijelző	LCD
Felszerelés típusa	DIN sín	Védelmi osztály	IP20, Előlap: IP51
Szennyezés súlyossága	2	Teljesítménytényező bemenet	1 %
Measurement accuracy	0.5% in relation to final value (U / I), 0.5. osztály	Max. áram	45 A
Kijelző felügyelet (monitor)	LCD	Szabványok	EN 55022, IEC 61000-4-3

EM111-MBUS-MID

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méréstartomány, feszültség L-N, AC (átalakító nélkül)	176...276 V	Túlfeszültség kategória	II
Tápfeszültség	120 V, 230 V	Three-wire system	Nem
Four-wire system	Nem	Sampling frequency 50/60 Hz	3.2 kHz
Continuous measurements	Igen	Measurement result per second	100 ms
Residual current measuring	Nem	Current-measuring channels	1
Feszültségmérés pontossága	0.5 %	Árammérés pontossága	0.5 %
Aktív energia mérési pontossága (kWh, .../5 A)	0,5. osztály		

Szigetelések koordinálása

Lökőfeszültség	6 kV (1,2/50 µs)	Túlfeszültség kategória	II
Szennyezés súlyossága	2	Tűrésosztály	0,5
Szigetelés feszültség bemenet vagy kimenet/tápellátás	4 kVeff / 1 min.		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002301
ETIM 10.0	EC002301	ECLASS 14.0	27-14-23-30
ECLASS 15.0	27-14-23-30		