

SAISGS-M-4T-8/9-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Változat	Tápcsatlakozó, M12
Rendelési szám	3164490000
Típus	SAISGS-M-4T-8/9-M12
GTIN (EAN)	4099987801249
Qty.	1 Darab

SAISGS-M-4T-8/9-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	70 mm	Szélesség (coll)	2.7559 inch
Átmérő	20 mm	Nettó tömeg	44 g

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	4	Kódolás	T-coded
Érintkező felület	Aranyozott	LED	Nem
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Ház fő anyaga	PA
Kábelátmérő, max.	9 mm	Kábelátmérő, min.	8 mm
Érintkező anyaga	CuZn	Vezeték-keresztmetszet, max.	1.5 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.14 mm ²	Névleges feszültség	63 V
Névleges áram	12 A	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Szennyezés súlyossága	3
Az érintkező típusa	Érintkező	Árnyékolás csatlakozás	Igen
Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 ° C
Csatlakozási keresztmetszet, max.	1.5 mm ²	Csatlakozási keresztmetszet, min.	0.14 mm ²

Általános információk


Pólusszám	4	1. csatlakozás	M12
2. csatlakozás	Csavar	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Ház fő anyaga	PA	Csatlakozási menet	M12
Érintkező anyaga	CuZn	Érintkező felület	Aranyozott
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. (AWG)	AWG 16	Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG)	AWG 16
Árnyékolás	Igen	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Dugaszolási ciklusok	≥ 100		

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-111
----------------------	-----------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Rajzok**Méretrajz****Póluskiosztás**