

POK COPL 081606 MSZN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Klippon® POK házak kiváló minőségű, üvegszálal erősítésű polieszterből készülnek, és ideálisak az olyan alkalmazási területekhez és környezetekhez, ahol a korrózióval szembeni ellenállás, az ütésállóság és a magas IP-védettség fontos követelmény.

A kiterjedt termékkála kulcsfontosságú tulajdonságai:

- 17 méretben kapható
 - Két standard fényezés (szín): szürke (az ipari felhasználású RAL 7001-hez hasonló) és fekete (a nehéz körülményekhez használt RAL 9011-hez hasonló, Ex)
 - Rozsdamentes acél csavarokkal ellátott fedél keresztfejes / hornyos kialakítással
 - Szilikonból és kloroprénből készült, fröccsöntött tömítések
 - Rögzítőlyukak a tömített területen kívül, az IP66 nagy behatolásvédelme érdekében
 - Akár 7 Joule ütésállóság
 - Szerelés közvetlenül a házba, vagy a belső rögzítőlemez használatával
 - A rögzítőlábak rögzítőnyílásait használva a közvetlen falra szerelés is lehetséges
 - Rögzítőmenet a tartósín és a rögzítőlemezek felszereléséhez
 - Max. E60 tűzvédelmi besorolás, a konfigurációtól függően
- A Weidmüller le tudja gyártani és biztosítja ezt a házat az ügyfél igényeit szem előtt tartva, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő lemez, funkcionális földcsatlakozással, Magasság: 36.57 mm, Szélesség: 180.11 mm, Mélység: 0.75 mm, Alapanyag: Acéllemez, horganyzott, galvanizált önbevonat, passzívált
Rendelési szám	8000191931
Típus	POK COPL 081606 MSZN
GTIN (EAN)	4069165099430
Qty.	5 Darab

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	0.75 mm	Mélység (coll)	0.0295 inch
Magasság	36.57 mm	Magasság (coll)	1.4398 inch
Szélesség	180.11 mm	Szélesség (coll)	7.0909 inch
Nettó tömeg	33.3 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet

Általános információ

Felületi minőség	galvanizált ónbevonat, passzívált	Alapanyag	Acéllemez, horganyzott
------------------	--------------------------------------	-----------	------------------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ETIM 10.0	EC002623	ECLASS 14.0	27-18-28-14
ECLASS 15.0	27-18-28-14		