

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A WIL-Vario egy robusztus, ipari alkalmazásokhoz készült LED lámpa, amely maximális egyediséget kínál. Teljesen zárt alumínium házzal és IP67 védelemmel rendelkezik, és alkalmas nagy igénybevételt jelentő környezetekhez.

A WS28 12B protokollnak köszönhetően minden egyes LED-dióda színe, fényereje és funkciója egyedileg vezérelhető.

A lámpa névleges feszültsége 5 V DC.

Hézagmentes rakásolhatósága ideálissá teszi olyan alkalmazásokhoz, mint például a szintjelzés, területjelölés vagy pontmegvilágítás.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	3201490000
Típus	WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-F
GTIN (EAN)	4099987989237
Qty.	1 Darab

WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X325-F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	10 mm	Mélység (coll)	0.3937 inch
Magasság	10 mm	Magasság (coll)	0.3937 inch
Hossz	325 mm	Hossz, inch	12.7952 inch
Nettó tömeg	326 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet	-20 - 50°C
-------------------	------------

Cable technical specifications

Kábel anyaga	PUR	Köpeny színe	fekete
Ház fő anyaga	Alumínium	Kábelhossz	5 m

Connection data

Csatlakozási menet	without
--------------------	---------

Electric data

Áramellátás	1.4 W	Szabályozható	Igen
-------------	-------	---------------	------

General technical data

LED modul alakja	Négyszögletes	Élettartam	60.000 h
Védelmi osztály	IP67	Hatékonysági osztály (az EU 874/2012 irányelve szerint)	Not required

Material data

Ház fő anyaga	Alumínium	Tokozás kitöltőanyaga	PUR V0
---------------	-----------	-----------------------	--------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

