

CH-J655-DXD-00.80


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az alapszámláló, az átjáró, a vezérlődoboz és a túlfeszültség-védelmi készülék előre összeszerelt kábelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény formájában. A Weidmüller megfelelő, az FNN és DIN-VDE 0603 szabványok szerinti csatlakozási megoldásokat kínál ehhez. A portfóliót a 6 kV túlfeszültség-védelemmel ellátott tápkábelek teszik teljessé.

Általános rendelési adatok

Változat	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP20 felszerelt állapotban, 24 V, Li9YH 1 x 0,75, 0,8 m
Rendelési szám	3202760080
Típus	CH-J655-DXD-00.80
GTIN (EAN)	4099987992701
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	800 mm	Hossz, inch	31.496 inch
Átmérő	1.65 mm	Nettó tömeg	16 g

General Technical Data

Pólusszám	2	Érintkező elrendezése	1:1, numbered cores
Alkalmazások	Beltér	Névleges lököfeszültség	6 kV
Névleges feszültség	24 V	Névleges áram	9 A
Szabványok	DIN VDE 0603-100	Védelmi osztály	IP20 felszerelt állapotban
Túlfeszültség kategória	III	Szennyezés súlyossága	3

Technical specifications for cable

Kábelhossz	0.8 m	Vezetéktípus	Li9YH 1 x 0,75
Köpeny színe	kék	Olajokkal szembeni ellenállás	No
Érkeresztmetszet	0.75 mm ²	Vezetékek száma	2
Árnyékolt	Nem	Halogén	halogénmentes
Szigetelés	PP	Hőmérsékleti tartomány, mozgó, max.	90 °C
Hőmérsékleti tartomány, mozgó, min.	-25 °C	Hőmérsékleti tartomány, álló, max.	90 °C
Hőmérsékleti tartomány, álló, min.	-25 °C	Kábel anyaga	Poliiolefin
Hajlítási sugár, min., mozgó	15 x kábelátmérő	Hajlítási sugár, min., álló	8 x kábelátmérő
Kábelhossz, 2. vezeték	0.8 m	Kábelhossz, 1. vezeték	0.8 m

Besorolások

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

