

EPAK-CI-2CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



The analogue converters of the EPAK series are characterised by their compact design. The wide range of functions available with this series of analogue converters make them suitable for applications which do not require international approvals.

Properties:

- Safe isolation, conversion and monitoring of your analogue signals
- Configuration of the input and output parameters directly on the device via DIP switches
- No international approvals
- High interference resistance

Általános rendelési adatok

Változat	Jelátalakító/-leválasztó, Input : 4-20 mA, Output : 2 x 4-20 mA, Tápfeszültség: 20...35 V DC
Rendelési szám	7760054307
Típus	EPAK-CI-2CO
GTIN (EAN)	6944169747731
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	89 mm	Mélység (coll)	3.5039 inch
Magasság	100 mm	Magasság (coll)	3.937 inch
Szélesség	17.5 mm	Szélesség (coll)	0.689 inch
Nettó tömeg	80 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

Meghibásodási valószínűség

SIL az IEC 61508 szerint	Egyik sem
--------------------------	-----------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a722fc5-2d22-41b4-9544-5b95e45a4b77

Bemenet

Bemenetek darabszáma	1	Bemenő áram	0...20 mA, 4...20 mA
Bemeneti ellenállás, áram	≤ 100 Ω		

Kimenet

Kimenetek száma	2	Terhelő impedancia árama	≤ 300 Ω
Kimenő áram	0...20 mA, 4...20 mA		

Általános adatok

Pontosság	0,1 % FSR	Védelmi osztály	IP20
Tápfeszültség	20...35 V DC	Lépés válaszüzeje	≤ 500 ms
Áramfelvétel	≤ 60mA, 24V supply @ 20mA output, at current source (active sensor), ≤ 80mA, 24V supply @ 20mA output, with 2-wire sensor	Hőmérséklet együtttható	≤ 300 ppm/K
Névleges áramfelvétel	1.7 VA	Konfiguráció	nincs

Szigetelések koordinálása

Lökőfeszültség	3 kV (1,2/50 μs)	EMC szabványok	IEC 61326-1
Túlfeszültség kategória	II	Szennyezés súlyossága	2

Műszaki adatok

Galvanikus leválasztás	bemenet / kimenet / áramellátás között	Szigetelési feszültség	1,5 kVeff
Névleges feszültség	300 V		

Kimenet (Digitális)

Névleges kapcsolási áram	0,1 A	Digitális kimenetek száma	0
Max. kapcsolási feszültség, AC	0 V	Max. kapcsolási feszültség, DC	0 V

Kimenet (analóg)



Analóg kimenetek darabszáma	1
-----------------------------	---

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Meghúzási nyomaték, min.	0,4 Nm
Meghúzási nyomaték, max.	0,6 Nm	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	2 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	2 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 30	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14


Besorolások

ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		



Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/7.5 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1720620000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 7.5 mm, Raszter mm-ben (P): 7.50
GTIN (EAN)	4008190362300	Weidmueller, fehér
Qty.	320 ST	