


RS F10 I/O8 LMZF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Passzív RS F40 vagy RS F10 interfészelemek 32 vagy 8 jelhez: ezekkel a perifériák (érzékelők és aktuátorok) konfekcionált kábelek használatával hatékonyan csatlakoztathatók a PLC bemeneti/kimeneti moduljaihoz.

A fő jellemzők:

- Húzórugós vagy csavaros csatlakozórendszer
- A jelek bájtoknak megfelelően csoportosítva.
- 1/2/3 vezetékes csatlakozástechnika.
- Rendkívül kompakt modulok RS 45 profillal, szabványos TS35 kalapsínre szereléshez.

Általános rendelési adatok

Változat	Interfész, RSF, 1 vezetékes, Húzórugós csatlakozás
Rendelési szám	8428870000
Típus	RS F10 I/O8 LMZF
GTIN (EAN)	4008190030582
Qty.	1 Darab

RS F10 I/O8 LMZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	54 mm	Mélység (coll)	2.126 inch
Magasság	45 mm	Magasság (coll)	1.7716 inch
Szélesség	43 mm	Szélesség (coll)	1.6929 inch
Nettó tömeg	65.2 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...70 °C	Üzemi hőmérséklet	0...55 °C
----------------------	-------------	-------------------	-----------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Csatlakozási adatok

Pólusszám (vezérlő oldal)	10 pólusú	Tápellátás csatlakozása	LMNZF 5,08 mm
Vezetérendszer	1 vezetékes	Csatlakozás (terepi oldal)	LMNZF 5,08 mm
Csatlakozás a vezérlő oldalán	Dugaszolható csatlakozó IEC60603-13 / DIN41651 szerint		

Névleges adatok

Max. áram csatornánként	1 A
-------------------------	-----

Szigetelések koordinálása (EN50178)

A következő szerint	DIN EN 50178	Névleges szigetelési feszültség	60 V AC
Tűlfeszültség kategória	II	Szennyezés súlyossága	2
Szigetelésvizsgálati feszültség AC	0.38 kV		

Csatlakozó mező

Min. vezeték-keresztmetszet, AWG	AWG 26	Csatlakozás típusa	Húzórugós csatlakozás
Hüvely műanyag gallérral, max.	2.5 mm ²	Flexibilis hüvellyel, max.	1.5 mm ²
Flexibilis, max. H05(07) V-K	1.5 mm ²	Flexibilis, min. H05(07) V-K	0.5 mm ²
Tömör, max. H05(07) V-U	1.5 mm ²	Tömör, min. H05(07) V-U	0.5 mm ²
Csupaszolási hossz	7 mm	Rögzítési tartomány, max.	1.5 mm ²
Rögzítési tartomány, min.	0.5 mm ²	Max. vezeték keresztmetszet, AWG	AWG 14

Tápcsatlakozás

Csatlakozás típusa	Húzórugós csatlakozás	Rögzítési tartomány, min.	0.5 mm ²
Rögzítési tartomány, max.	1.5 mm ²	Tömör, min. H05(07) V-U	0.5 mm ²
Tömör, max. H05(07) V-U	1.5 mm ²	Flexibilis, min. H05(07) V-K	0.5 mm ²
Flexibilis, max. H05(07) V-K	1.5 mm ²	Flexibilis hüvellyel, max.	1.5 mm ²

RS F10 I/O8 LMZF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technical data**

Vezeték-kérsztsmszst, min. AWG	AWG 26	Vezeték kérsztsmszst, max. AWG	AWG 14
Csupaszolási hossz	7 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

Drawings

