

**ZAP ZDK 4-2 OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Változat       | Z-sorozat, Véglap          |
| Rendelési szám | <a href="#">8704430000</a> |
| Típus          | ZAP ZDK 4-2 OR             |
| GTIN (EAN)     | 4032248375394              |
| Qty.           | 50 Darab                   |

## ZAP ZDK 4-2 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 52.68 mm | Mélység (coll)   | 2.074 inch  |
| Magasság    | 77.81 mm | Magasság (coll)  | 3.0634 inch |
| Szélesség   | 2 mm     | Szélesség (coll) | 0.0787 inch |
| Nettó tömeg | 4.05 g   |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -50 °C...75 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C         |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |                 |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |                 |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |                 |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig            | 0.049 kg CO2eq. |

## Anyag adatok

|                          |       |      |              |
|--------------------------|-------|------|--------------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | narancssárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |              |

## Rendszer specifikációk

|          |        |
|----------|--------|
| Változat | Véglap |
|----------|--------|

## Kiegészítő műszaki adatok

|                |     |                     |                    |
|----------------|-----|---------------------|--------------------|
| Felpattintható | Nem | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|----------------|-----|---------------------|--------------------|

## Általános

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|---------------------|--------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |