


PAC-ELCO56-F56-F56-10M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A konfekcionált PAC-ELCO kábeleket speciálisan a Weidmüller RS-ELCO vezérlőeszköz-interfészeihez terveztük.

A fő jellemzők:

- Az egyik vég az RS-ELCO interfészre csatlakozik, a másik vég pedig ELCO hüvelyes érintkezősorral vagy érvéghüvelyekkel szerelhető fel.
- Árnyékolt kábel 0,25 mm² keresztmetszettel.
- Fém csatlakozóház oldalsó bemenettel és kódolással.
- Különböző verziókban és hosszban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Változat	Konfekcionált kábel, PAC, Konfekcionált kábel, LiYCY kábel, 0.25 mm ²
Rendelési szám	7789764100
Típus	PAC-ELCO56-F56-F56-10M
GTIN (EAN)	4032248152018
Qty.	1 Darab

PAC-ELCO56-F56-F56-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

5536.05 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet

-10...60 °C

Üzemi hőmérséklet

-10...50

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Kábelhossz

10 m

A következőkhöz:

Digitális jelek

Alapanyag

PVC

Kábel

LiYCY kábel

Interfész csatlakozó

Conector ELCO Female

Pólusok száma, min.

56 pólusú

Külső átmérő

14,2 ± 1 mm

Csatlakozó, PLC oldal

Conector ELCO Female

Vezetékkeresztmetszet

0.25 mm²

Villamos adatok

Összes áram, max.

3 A

Nagyfeszültségű vizsgálat

1 KV/1s

Megengedett áramerősség pályánként, max.

1 A

Névleges feszültség

250 V

Ellenállás

≤ 80 mΩ/m

Üzemi feszültség

250 V

Vezeték / vezetékek kapacitása

300 pF/m

Vezeték / árnyékolás kapacitása

300 pF/m

Besorolások

ETIM 8.0

EC000237

ETIM 9.0

EC000237

ETIM 10.0

EC000237

ECLASS 14.0

27-24-22-20

ECLASS 15.0

27-24-22-20