

## LSP 4L

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak döntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LCD-kijelzővel
- a VDE szabvány szerint,
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

## Általános rendelési adatok

|                    |                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat           | Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú feszültségvizsgáló, típus: 1153 |
| Rendelési szám     | <a href="#">9205050000</a>                                                           |
| Típus              | LSP 4L                                                                               |
| GTIN (EAN)         | 4032248697311                                                                        |
| Qty.               | 1 Darab                                                                              |
| Szállítás állapota | Kifutott                                                                             |
| Elérhető eddig:    | 2024-02-21T00:00:00+01:00                                                            |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 48 mm   | Mélység (coll)   | 1.8898 inch |
| Magasság    | 37 mm   | Magasság (coll)  | 1.4567 inch |
| Szélesség   | 231 mm  | Szélesség (coll) | 9.0945 inch |
| Nettó tömeg | 173.5 g |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

## Műszaki adatok

Árucikk leírása

Bipoláris feszültség- és  
szakadásvizsgáló 690 V-ig

## Mérő- és vizsgálókészülék

|                                |                              |                                                 |                                             |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Mérési tartomány kategória     | CAT III – 690V/CAT IV – 600V | Névleges feszültség, max.                       | 690 V AC/DC                                 |
| Névleges feszültség, min.      | 12 V AC/DC                   | AC feszültség mérési tartomány                  | 12-690 V                                    |
| DC-feszültség mérési tartomány | 690 V                        | Üzemi hőmérséklet, max.                         | 45 °C                                       |
| Üzemi hőmérséklet, min.        | -15 °C                       | Frekvenciatartomány, max.                       | 500 Hz                                      |
| Frekvenciatartomány, min.      | 0 Hz                         | Kijelző                                         | digitális                                   |
| Védelmi osztály                | IP65                         | Elektromos összeköttetés vizsgálat              | Igen                                        |
| Csúcsfeszültség ellenállás     | 8 kV                         | Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint: | EN/IEC 61243-3 :2010-10 (VDE 0682 Part 401) |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000494    | ETIM 9.0    | EC000494    |
| ETIM 10.0   | EC000494    | ECLASS 14.0 | 27-20-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-20-03-08 |             |             |