

KTB FS 262615 S2B2 TUBEBOX SAKK 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az antennák és a nem biztonsághoz kötött pályamenti berendezések csatlakozódobozai, valamint a vészhelyzeti rendszerek tápellátása az alagutakban. A csatlakozódobozaink tartós védelmet kínálnak az elektronikai berendezéseknek az alagutak zord környezetében. A berendezéstől függően a készülékház emellett tűzvédelmi szünetmentes vészhelyzeti tápegységgel is rendelkezik.

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Házak, Magasság: 260 mm, Szélesség: 260 mm, Mélység: 150 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, felső, Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304), Szálcsiszolt, ezüst
Rendelési szám	8000080477
Típus	KTB FS 262615 S2B2 TUBEBOX SAKK 10
GTIN (EAN)	4064675593188
Qty.	1 Darab

KTB FS 262615 S2B2 TUBEBOX SAKK 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	150 mm	Mélység (coll)	5.9055 inch
Magasság	260 mm	Magasság (coll)	10.2362 inch
Szélesség	260 mm	Szélesség (coll)	10.2362 inch
Nettó tömeg	6989.36 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-60 °C...135 °C
-------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	64dfc213-93f0-4c79-8ffa-c97fa9dcb873

függőleges összeállítás

Biztosítéktartó elérhető	Igen
--------------------------	------

vízszintes összeállítás

SAKK 10	1x6	Biztosítéktartó elérhető	Igen
---------	-----	--------------------------	------

Általános információ

Burkolat anyagvastagsága	1.5 mm	Peremes aljzat anyagvastagsága	3 mm
Ház anyagvastagsága	1.5 mm	Üzemi hőmérséklet, max.	135 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-60 °C	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Fedél kiegészítő	M6 hatlapú hornyos csavarok, SW10	Szabványok	EN 60068 ≤1m a síntől, EN 45545 HL3
Felületi minőség	Szálcsiszolt	Ütésállóság	10 J standard változat
Védelmi osztály	IP66, IP67	Alapanyag	Nemesacél 1.4301 (304)
Tömítés anyaga	Szilikon	Protection class (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Tömszelence lemezek	Alsó, felső	Aljzatperem	Igen

Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Felületi minőség	Szálcsiszolt
Alapanyag	Nemesacél 1.4301 (304)		

Általános adatok

Szín	ezüst	Védelmi osztály	IP66, IP67
Színskála (hasonló)	RAL 7001		

Ház

Alapanyag	Nemesacél 1.4301 (304)
Furatok, A oldal	none
Furatok, B oldal	none
Reference product	Számosság 6
	Hivatkozás SAKK 10

KTB FS 262615 S2B2 TUBEBOX SAKK 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		