

KTB FS 352615 S2P2 TRAINBOX HV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Házmegoldásokat kínálunk járműveken való használathoz.

A DC motorösszekötő dobozaink, háromfázisú és AC meghajtóink tökéletes működést garantálnak még magas áramerősség és magas feszültség esetén is. A helytakarékos kialakítás lehetővé teszi a telepítés helyének rugalmas használatát, a terhelési toleranciának köszönhetően pedig a fűtés alacsony, ami fokozott tartósságot eredményez. Emellett az átjárós csatlakozódobozaink biztosítják a tápfeszültség elosztását a kocsikészletekben, masszív és biztonságos védelmet biztosít a vasúti kocsik áramellátása számára.

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Házak, egyenes, Magasság: 350 mm, Szélesség: 260 mm, Mélység: 150 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, felső, Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304), lakkozott, mélyfekete
Rendelési szám	8000080479
Típus	KTB FS 352615 S2P2 TRAINBOX HV
GTIN (EAN)	4064675598756
Qty.	1 Darab

KTB FS 352615 S2P2 TRAINBOX HV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	150 mm	Mélység (coll)	5.9055 inch
Magasság	350 mm	Magasság (coll)	13.7795 inch
Szélesség	260 mm	Szélesség (coll)	10.2362 inch
Nettó tömeg	20118.51 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-60 °C...135 °C
-------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

függőleges összeállítás

Biztosítéktartó elérhető	Nem
--------------------------	-----

vízszintes összeállítás

HV 4000	1x3	Biztosítéktartó elérhető	Nem
---------	-----	--------------------------	-----

Általános információ

Burkolat anyagvastagsága	1.5 mm	Peremes aljzat anyagvastagsága	3 mm
Ház anyagvastagsága	1.5 mm	Anyagvastagság	1.5 mm
Szilikon	Igen	Üzemi hőmérséklet, max.	135 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-60 °C	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Fedél kiegészítő	M6 hatlapú hornyos csavarok, SW10	Szabványok	EN 61373 1b, EN 45545 HL3, EN 15085 CL2
Felületi minőség	lakkozott	Ütésállóság	10 J standard változat
Védelmi osztály	IP66, IP67	Alapanyag	Nemesacél 1.4301 (304)
Tömítés anyaga	Szilikon	Seal material of cover	Szilikon (fedél + aljzat)
Seal material of flange plate	Szilikon (fedél + aljzat)	Protection class (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Tömszelence lemezek	Alsó, felső	Aljzatperem	Igen
Felhasználási területek	Közlekedéstechnika		

Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Felületi minőség	lakkozott
Alapanyag	Nemesacél 1.4301 (304)		

Általános adatok

Szín	mélyfekete	Védelmi osztály	IP66, IP67
Színskála (hasonló)	RAL 9005		

Ház

Alapanyag	Nemesacél 1.4301 (304)
Furatok, A oldal	none
Furatok, B oldal	none
Reference product	Számosság 1
	Hivatkozás

KTB FS 352615 S2P2 TRAINBOX HV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Standard jellemzők**

Változat

egyenes

Besorolások

ETIM 8.0

EC000261

ETIM 9.0

EC000261

ETIM 10.0

EC000261

ECLASS 14.0

27-18-01-01

ECLASS 15.0

27-18-01-01