

KTB FS 302915 S2N2 ANGLED BOX EDGE HV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



Házmegoldásokat kínálunk járműveken való használathoz.

A DC motorösszekötő dobozaink, háromfázisú és AC meghajtóink tökéletes működést garantálnak még magas áramerősség és magas feszültség esetén is. A helytakarékos kialakítás lehetővé teszi a telepítés helyének rugalmas használatát, a terhelési toleranciának köszönhetően pedig a fűtés alacsony, ami fokozott tartósságot eredményez. Emellett az átjárós csatlakozódobozaink biztosítják a tápfeszültség elosztását a kocsikészletekben, masszív és biztonságos védelmet biztosít a vasúti kocsik áramellátása számára.

Általános rendelési adatok

Változat	Házak, Magasság: 303 mm, Szélesség: 290 mm, Mélység: 157.5 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, felső, Alapanyag: Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst
Rendelési szám	8000092462
Típus	KTB FS 302915 S2N2 ANGLED BOX EDGE HV
GTIN (EAN)	4099986672307
Qty.	1 Darab

KTB FS 302915 S2N2 ANGLED BOX EDGE HV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	157.5 mm	Mélység (coll)	6.2008 inch
Magasság	303 mm	Magasság (coll)	11.9291 inch
Szélesség	290 mm	Szélesség (coll)	11.4173 inch
Nettó tömeg	10800 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-60 °C...135 °C
-------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

függőleges összeállítás

Biztosítéktartó elérhető	Nem
--------------------------	-----

vízszintes összeállítás

HV 4000	1x4	Biztosítéktartó elérhető	Nem
---------	-----	--------------------------	-----

Általános információ

Burkolat anyagvastagsága	1.5 mm	Peremes aljzat anyagvastagsága	3 mm
Ház anyagvastagsága	1.5 mm	Üzemi hőmérséklet, max.	135 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-60 °C	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Fedél kiegészítő	M6 hatlapú hornyos csavarok, SW10	Szabványok	EN 61373 1b, EN 45545 HL3, EN 15085 CL2
Felületi minőség	kezeletlen	Ütésállóság	10 J standard változat
Védelmi osztály	IP66, IP67	Alapanyag	Nemesacél 1.4301 (304)
Tömítés anyaga	Szilikon	Tömszelence lemezek	Alsó, felső
Aljzatperem	Igen		

Anyagadatok

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Felületi minőség	kezeletlen
Alapanyag	Nemesacél 1.4301 (304)		

Általános adatok

Szín	ezüst	Védelmi osztály	IP66, IP67
Színskála (hasonló)	RAL 7001		

Ház

Alapanyag	Nemesacél 1.4301 (304)
Furatok, A oldal	none
Furatok, B oldal	none
Reference product	Számosság 1 Hivatkozás

KTB FS 302915 S2N2 ANGLED BOX EDGE HV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		