

SAIL-VSA-3.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A Weidmüller csatlakozóvezetékként szolgáló szelepdugókat kínál M8/M12 dugóval és egyik oldalon szabad véggel. A szelepdugó állapotát a LED jelzi. A szelepdugók védőáramkörrel vannak felszerelve. A Weidmüller választéka A,B és C típusú szelepdugókat kínál a DIN és ipari szabványokhoz. Az IP 67 védelmi osztály becsavarozás esetén teljesül. A kilépési irány szintén döntő tényező, ezért a Weidmüller különböző verziókat kínál.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Szelepkábel (szerelt), Nyitott kábelvég - szelepcsatlakozó, A építési forma (18 mm), Kábelhossz: 3 m, PUR, fekete |
| Rendelési szám | 9457710300 |
| Típus | SAIL-VSA-3.0U |
| GTIN (EAN) | 4032248229345 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 98 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Kábel műszaki adatai

| | | | |
|--|--------------------------|---|---------------------|
| Kábelhossz | 3 m | Köpeny színe | fekete |
| A következő kábeltartókhoz: árnyékolt | Igen Nem | Érkeresztmetszet | 0.5 mm ² |
| Szigetelés | PP | Halogén | Nem |
| Hajlítási sugár, min., mozgó | 10 x kábelátmérő | Gyorsulás | 5 m/s ² |
| Hajlítási ciklusok | 2 millió | Hajlítási sugár, min., álló | 5 x kábelátmérő |
| Köpeny anyaga | PUR | Sebesség | 200 m/s |
| Színkód gyűrű | Barna, Kék, Zöld / sárga | Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás | Nem |
| Temperature range, stationary | -50...80 °C | Csavarási ellenállás | 0 °/m |
| Temperature range, moving | -25...80 °C | Hegesztésnek ellenálló | Nem |
| Outside diameter | 4.6 mm ± 0.2 mm | Pólusok száma | 3 |

Általános műszaki adatok


| | | | |
|-----------------------------|---|---|--------------------------|
| Kódolás | A építési forma (18 mm) | Csatlakozási menet | Egyéb |
| Érintkező felület | ónozott | LED | Igen |
| Változat | Nyitott kábelvég - szelep-csatlakozó | Érintkező anyaga | CuZn |
| Névleges feszültség | 24 V | Névleges áram | 4 A |
| Védelmi osztály | IP67, becsavart állapotban | Valamennyi szelep-csatlakozó védőáramkörrel ellátott | Zener-dióda |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -25...+80 °C | Meghúzási nyomaték | M3 rögzítőcsavar: 0,4 Nm |

Besorolások


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 | | |

Rajzok

Méretrajz



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz

