

CRIKIT S 115VAC 1CO L UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | , Érintkezők száma: 1, Váltóérintkező AgNi, Névleges vezérlőfeszültség: 115 V AC, Folytonos áram: 16 A, PUSH IN, Csavaros csatlakozás, Ellenőrző gomb elérhető: No |
| Rendelési szám | 8000158754 |
| Típus | CRIKIT S 115VAC 1CO L UL |
| GTIN (EAN) | 4099987368339 |
| Qty. | 10 Darab |

CRIKIT S 115VAC 1CO L UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység | 72.5 mm | Mélység (coll) | 2.8543 inch |
| Magasság | 97 mm | Magasság (coll) | 3.8189 inch |
| Szélesség | 15.9 mm | Szélesség (coll) | 0.626 inch |
| Nettó tömeg | 1024.2 g | | |

Hőmérsékletek

| | | |
|----------------------|---------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | Ambient temperature | -20 °C...70 °C |
| Üzemi hőmérséklet | | |

vezérlő oldal

| | | | |
|--|--------------------|---------------------------------------|------------------|
| Névleges vezérlőfeszültség | 115 V AC | Névleges áram, DC | 23,5 mA |
| Névleges teljesítmény | 565 mW | Tekercsellenállása | 1440 Ω ± 10 % |
| Állapotjelző | Zöld világítódióda | Védőáramkör | Csillapító dióda |
| Coil voltage of the replacement relay deviating from the rated control voltage | Nem | Coil voltage of the replacement relay | 24 V DC |

Terhelés oldal

| | | | |
|---|-----------------------------|--|---|
| Névleges kapcsolási feszültség | 250 V AC | Névleges áram | 16 A @ 1CO with bridged output wire connections; 12 A; @ 1CO without bridged output wire connections |
| Max. kapcsolási frekvencia névleges terhelésnél | 0.1 Hz | Max. kapcsolási feszültség, AC | 250 V |
| Max. kapcsolási feszültség, DC | 250 V | AC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. | 4000 |
| DC kapcsolási teljesítmény (ohmos), max. | 384 W @ 24 V | Bekapcsolási késleltetés | ≤ 12 ms |
| Kikapcsolási késleltetés | ≤ 6 ms | Érintkező típusa | 1 CO contact (AgNi) |
| Mechanikai élettartam | 3 x 107 kapcsolási ciklusok | Min. kapcsolási teljesítmény | 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V |

Általános adatok

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------|-----------|--|
| Üzemi magasság | ≤ 2000 m, tengerszint felett | | |
| Tartósín | TS 35 | | |
| Ellenőrző gomb elérhető | No | | |
| Szín | fekete | | |
| UL94 éghetőségi osztály, alkatrész | Alkatrész | Aljzat | |
| | UL94 éghetőségi osztály | V-0 | |
| | Alkatrész | Reléfedél | |
| | UL94 éghetőségi osztály | V-2 | |

Szigetelések koordinálása

| | | | |
|-------------------------|------|----------------|------------------|
| Túlfeszültség kategória | II | Lökőfeszültség | 4 kV (1,2/50 μs) |
| Védelmi osztály | IP20 | | |

Csatlakozási adatok

| | | | |
|---|-------------------------------|---|---------------------|
| Vezetékcsatlakozás-technika | PUSH IN, Csavaros csatlakozás | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 8 mm |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás | 1.5 mm ² | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0.5 mm ² |

CRITIK S 115VAC 1CO L UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 1.5 mm ² | Vezeték keresztmetszet, tömör, min. | 0.5 mm ² |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, max. | 1.5 mm ² | Vezeték keresztmetszet, tömör, min. (AWG) | AWG 20 |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, max. (AWG) | AWG 16 | Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. | 1.5 mm ² |
| Kés mérete | 0,6 x 3,5 mm | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001437 | ETIM 9.0 | EC001437 |
| ETIM 10.0 | EC001437 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 | | |